

CARACTERÍSTICAS

- Control de 3 etapas (rápido/normal/flotación)
- Carga completa con desconexión automática
- Salida de cortocircuito protegida
- Protección contra polaridad inversa
- Protección contra sobrecarga
- Cumple con las normas de seguridad
- Indicador LED incluido

Cargador RS Pro de baterías de plomo ácido 24V 2A con CONECTOR MACHO para EUROPA, Reino Unido

Código RS: 549-300



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Gama de alta calidad de plomo ácido 24V de 3 etapas automático Los cargadores para baterías de nuestra propia Marca RS Pro se benefician de corriente de carga de 2 ~ máx 50A y carcasa resistente a impactos de aluminio. También se suministra con cables de alimentación para Reino Unido y UE Y conectores de pinzas de cocodrilo .

Especificaciones

Tipo de batería cargada	Plomo ácido
Número de baterías cargadas	1
Sustancias químicas cargadas	Plomo ácido
Baterías incluidas	No

Especificaciones

Tensión de entrada	100 a 240V ac
Tipo de conector macho	EURO;REINO UNIDO
Número de etapas de carga	3

Datos de salida	
Corriente de carga	2 A
Tensión de salida	24 V
Conectores de salida	Conectores de pinzas de cocodrilo

Especificaciones mecánicas

Dimensiones	120mm x 61,6 mm x 37,4 mm
--------------------	---------------------------

Peso	500g
-------------	------

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	Certificación CE
Estándar de seguridad	Compatible con RoHS

