

产品参数表

规格



智能以太网扩展模块-4*RJ45

TMSES4

主要信息

产品系列	Modicon M262
产品类型	Smart 通讯模块

补充信息

适用范围	Modicon M262
电流消耗	200 mA 在...上 24 V
每个 PLC 的模块数	1 maximum per logic controller 1 maximum per motion controller
Ethernet 端口	10/100/1000 BASE-TX - 4 端口 RJ45
服务	Self speed adaptation (10-100-1000 Mbits) Half or full duplex Autocrossing (MDIO)
网页服务	网络服务器
通讯服务	Ehernet/IP转换器 DHCP客户 IEC VAR ACCESS Modbus TCP服务器 SNMP 客户/服务器 FTP 客户/服务器 SQL 客户 基于TCP/UDP库从控制器发送和接收电子邮件 网络服务器 OPC UA 服务器 DNS客户 MQTT SNTP TLS
通讯端口协议	以太网
本地信号指示	1 个LED (绿色) for PWR: 1 个LED for MOD STS: 1 个LED for ETH:
安装方式	顶帽类型 TH35-15 导轨安装 符合 IEC 60715 顶帽类型 TH35-7.5 导轨安装 符合 IEC 60715 板或有固定套件的板
宽度	60 mm
高度	100 mm
深度	88.3 mm

环境

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

符合标准	UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 CSA C22.2 No 213 ANSI/ISA 12-12-01 IEC 61131-2 -
产品认证	CE cULus RCM EAC Achilles
抗静电放电	4 kV 接触 符合 IEC 61000-4-2 8 kV 广播 符合 IEC 61000-4-2
抗电磁域	10 V/m 80 MHz...1 GHz 符合 IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz-2 GHz 符合 IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz 符合 IEC 61000-4-3
抗瞬时脉冲能力	2 kV 符合 IEC 61000-4-4 (电源线) 1 kV 符合 IEC 61000-4-4 (Ethernet线) 1 kV 符合 IEC 61000-4-4 (串行链接) 1 kV 符合 IEC 61000-4-4 (输入) 1 kV 符合 IEC 61000-4-4 (晶体管输出)
传导干扰阻力	10 V 0.15...80 MHz 符合 IEC 61000-4-4 3 V 0.1...80 MHz 符合 船用规格(LR, ABS, DNV, GL) 10 V 标定频率 (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 符合 船用规格(LR, ABS, DNV, GL)
电磁辐射	传导发射 - 测试等级: 120...69 dBμV/m QP (电源线) 在...上 10...150 kHz 符合 IEC 55011 传导发射 - 测试等级: 63 dBμV/m QP (电源线) 在...上 1.5...30 MHz 符合 IEC 55011 辐射发射 - 测试等级: 40 dBμV/m A 在...上 30...230 kHz 符合 IEC 55011 传导发射 - 测试等级: 79...63 dBμV/m QP (电源线) 在...上 150...1500 kHz 符合 IEC 55011 辐射发射 - 测试等级: 47 dBμV/m A 在...上 230...1000 MHz 符合 IEC 55011
运行温度	-20...60 °C 垂直安装 -20...50 °C 垂直安装
贮存环境温度	-40...85 °C
相对湿度	10...95 %, 无凝结 (操作中) 10...95 %, 无凝结 (存储期间)
IP 保护等级	IP20
污染等级	2
工作海拔	0...2000 m
存储高度	0...3000 m
抗振动	3.5 mm 在...上 2...8.4 Hz 在...上 均匀导轨 1 gn 在...上 8.4...200 Hz 在...上 均匀导轨 3.5 mm 在...上 2...8.4 Hz 在...上 面板安装 1 gn 在...上 8.4...200 Hz 在...上 面板安装
抗冲击	15 gn 适用 11 ms

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10.4 cm
Package 1 Width	11.8 cm
Package 1 Length	16.9 cm
Package 1 Weight	522.0 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	5.9 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ 无汞	
✓ Rohs 豁免信息	是
✓ 无 Pvc	

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	产品使用寿命终期信息

尺寸图

侧面和正面视图

