


CARACTERÍSTICAS

- Piroretardante: Norma de inflamabilidad UL 94V-2
- Color negro o natural
- Adecuado para una multitud de usos
- Fácil de roscar

Brida de nylon natural RS PRO, 203mm x 2,5 mm

RS Código RS: 811-1694



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Las bridas RS PRO son un tipo de fijación que se utiliza para sujetar elementos, normalmente cables eléctricos o cables. Estas bridas están fabricadas de nylon 66 (también conocido como nylon 6.6) y son una fijación de bloqueo automático de una pieza que funciona como correas para mantener los cables ordenados. Funcionan como correas para mantener los cables ordenados, están disponibles en una gama de tamaños y colores.

Especificaciones


Tipo	No desmontable
Color	Natural
Material	Nylon 66
Aplicación	Agrupación de cables entre sí / aplicaciones en sectores como: Gestión de cables, bricolaje, jardín
Comportamiento del fuego	Pirorretardante
Cantidad	100

Especificaciones mecánicas

Longitud	203mm
Anchura	2,5mm
Resistencia a la tracción	78,4N

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	UL 94V-2
----------------------------------	----------



RS Article No	SIZE	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		COLOR	Packsize
			lbs	kgs		
8111690	100x2.5	22	18	8	Natural	1000
8111694	203x2.5	55	18	8		100
8111701	550x12.7	159	250	114		
8111704	142x2.5	35	18	8		
8111707	385x4.8	110	50	22		
8111710	160x4.8	39	50	22		