

特点

- 一字凹头螺钉符合 BS4219 和 BS768 标准
- 钢螺钉
- m 和 ba 螺纹尺寸系列
- 以聚丙烯箱供货、带铰接 LID
- 黑色氧化物表面具有耐腐蚀性

900 件装钢螺钉 / 螺栓套件、 10BA、6BA、8BA、 m1.6、M2、

RS 号: 524-275



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

由深受 RS Pro 品牌提供的这套高质量凹头螺钉具有一字驱动和黑色氧化物表面。套筒螺钉使用 allen 或六角扳手拧紧、使其特别适用于由于缺乏空间而无法使用外部扭力紧固件的应用。此螺钉套件包括非常小的螺钉、可测量到 ba 螺纹尺寸（英国协会）、这些螺钉通常用于复杂的应用、如微型仪器设备和建模。

一般规格

件数	900
螺钉 / 螺栓类型	平头螺钉
驱动器类型	插槽
套件内装物品	m1.6 x 3、m1.6 x 6、m1.6 x 10、M2 x 3、M2 x 6、M2 x 10、m2.5-x 3、m2.5-x 6、m2.5-x 10
应用	小型仪器设备、如速度计、建模

机械规格

螺钉 / 螺栓长度	3mm 至 10mm
螺纹尺寸	M1.6, M2, M2.5, 6BA, 8BA, 10BA
材料	钢
表面	黑色氧化物
螺钉 / 螺栓最长	10mm
螺钉 / 螺栓长度最短	3mm

M1.6 x 3mm	M1.6 x 6mm	M1.6 x 10mm	M2 x 3mm	M2 x 6mm	M2 x 10mm
M2.5 x 3mm	M2.5 x 6mm	M2.5 x 10mm	10BA x 3.2mm	10BA x 6.4mm	10BA x 9.5mm
8BA x 3.2mm	8BA x 6.4mm	8BA x 9.5mm	6BA x 3.2mm	6BA x 6.4mm	6BA x 9.5mm

524-275

- GB: Grub Screw Kit
- D: Madenschrauben-Sortiment
- F: Kit de vis sans tête
- I: Cornedo di grani di rifinito
- E: Conjunto de espárragos roscados
- DK: Kralenskraver stål lige køn, sortiment

Kit Contents (50 of each size):	
M1.6 x 3	10BA x 1/8in
M1.6 x 6	10BA x 1/4in
M1.6 x 10	10BA x 3/8in
M2 x 3	8BA x 1/8in
M2 x 6	8BA x 1/4in
M2 x 10	8BA x 3/8in
M2.5 x 3	6BA x 1/8in
M2.5 x 6	6BA x 1/4in
M2.5 x 10	6BA x 3/8in

