

1658681-1 ✓ 有效

AMPLIMITE


TE 内部编号 1658681-1

Crimp D-Sub Connectors, Receptacle, Cable-to-Cable, 15 Position,
22 D-Sub Contact Size, 1 D-Sub Shell Size, Mating Retention,
Mounting Holes, Shielded

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 压接 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 15

D-Sub 端子大小: 22

D-Sub 外壳尺寸: 1

产品特性

产品类型特性

等级	标准
接地凹痕	不带
产品类型	连接器
外壳类型	正面金属外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到缆
D-Sub 外壳尺寸	1
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	15
---------------------	----

主体特性

外壳材料	钢
外壳电镀材料	锡

插针材料	玻璃填充尼龙
接触件特性	
D-Sub 端子大小	22
机械附件	
接合固定	带有
接合固定类型	安装孔, 安装孔
壳体特性	
中心线 (间距)	2.28 mm[.09 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
屏蔽	是
电路应用	Signal
行业标准	
插针易燃性等级	UL 94V-0
UL 易燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	包装
封装数量	800
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2020年6月 (209) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 系列/零件编号 1658678-1
KIT,HDP-22,ENCLSUR,PLUG,SIZE 1



TE 系列/零件编号 1658689-1
KIT,HDP-22,ENCLSUR,RCPT,SIZE 2



TE 系列/零件编号 1658691-1
HDP-22,PLUG,SIZE 1,15 POSN,CLI



TE 系列/零件编号 1658688-1
KIT,HDP-22,ENCLSUR,RCPT,SIZE 1



TE 系列/零件编号 1658687-1
HDP-22,OVRMLD,RCPT KIT,SIZE 2,



TE 系列/零件编号 2198617-9
Ni Plated Plastic Backshell, 9 Way, Str



TE 系列/零件编号 1393738-2
V42254A6000G115=SUB D GEHAEUSE



TE 系列/零件编号 1658675-1
HDP-22,OVRMLD,PLUG KIT,SIZE 1,



TE 系列/零件编号 5748634-1
KIT,RCPT,15P,HDP-22,SHLD HDWRE



TE 系列/零件编号 748364-1
15 HD22 CRIMP SNAP PLUG

TE 系列/零件编号 1888306-1
15 HD22 CRIMP SNAP PLUG

客户还购买了



TE 系列/零件编号1658682-1
HDP-22,RCPT,SIZE 2,26 POSN



TE 系列/零件编号5748676-3
DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 3



TE 系列/零件编号1658671-1
HDP-22,PLUG,SIZE 2, 26 POSN



TE 系列/零件编号748364-1
15 HD22 CRIMP SNAP PLUG



TE 系列/零件编号5748676-1
DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 1



TE 系列/零件编号5748676-2
DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 2



TE 系列/零件编号5205980-1
SCREW RETAINER KIT



TE 系列/零件编号1658686-2
SOCKET CONT, 22-28 AWG, DF 22,
AMPLIMITE



TE 系列/零件编号1658670-2
PIN CONTACT,22-28 AWG, 22 DF,
AMPLIMITE



TE 系列/零件编号1658686-1
SOCKET CONTACT,22 DF,STRIP,22-
AMPLIMITE

文档

产品图纸

[HDP-22,RCPT,SIZE 1,15 POSN](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658681-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658681-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658681-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本



产品环境合规性

[MD_1658681-1_07172017726_dmtec](#)

英文版本

[MD_1658681-1_07172017726_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本