

UM108-FE - 安装元件

2959463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959463>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

安装元件，107.5mm宽，安装在NS 32或NS 35/7.5导轨上，位于外壳UM 108下方。



优势

- 轻松安装
- 灵活的尺寸和外形
- 减少了单独壳体部件的数量，因此价格较低

商业数据

订货号	2959463
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHDBB
产品关键代码	ACHDBB
目录页面	页码757 (C-1-2013)
GTIN	4017918086121
单件重量（含包装）	8.185 g
单件重量（不含包装）	8.08 g
原产地	PL

UM108-FE - 安装元件

2959463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959463>



技术数据

产品属性

产品类型	底座锁扣
外壳类型	挤压型材外壳
壳体系列	UM
产品系列	UM108
型号	用于DIN导轨的底座元件，可安装在UM-PRO PROFILE型材（宽度：108 mm）下

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA
表面特性	未处理



UM108-FE - 安装元件

2959463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959463>



图纸



UM108-FE - 安装元件



2959463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959463>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959463>



UL认证

认证ID: E240868

UM108-FE - 安装元件



2959463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959463>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM108-FE - 安装元件

2959463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959463>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn