




Données techniques

51117

Butées à billes simple effet



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	85 mm
D - Diamètre Extérieur	110 mm
T - Hauteur de butée	19 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Masse	0,444 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	46000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	150000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	6800000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	18000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	12600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	95 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	100 mm

