

CARACTERÍSTICAS

- Superficie sin grasa
- Lisa
- Ligeras
- Montaje de brida autoadhesiva

Montaje de brida natural autoadhesivo RS Pro de 29 mm x 29mm, 5mm máx. Ancho de brida

Código RS: 229-560



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Esta base autoadhesiva para bridas actúa como punto de anclaje y sirve para fijar cables a otra superficie con la ayuda de una brida. Para aumentar el soporte, se proporcionan orificios de montaje para los tornillos. Su diseño de 4 vías permite enroscar bridas tanto vertical como horizontalmente una vez montadas.

Los soportes están fabricados de nylon 6.6 (también conocido como nylon 66) que se clasifica como UL 94V-2, lo que los convierte en ideales para usar donde la resistencia al fuego es fundamental. Los soportes de bridas se han diseñado específicamente para utilizarse con cables e hilos para asegurar, identificar y ordenar cables.

Especificaciones

Serie	HC
Color	Natural
Material	Nylon 66
• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C	-28°C
Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C	+48°C
Cantidad	50
Comportamiento del fuego	Autoextinguible
Autoadhesivo	Sí
Método de fijación	Montaje roscado
Aplicación	Organización y gestión de cables

Especificaciones mecánicas


Longitud	29mm
Anchura	29mm
Diámetro del orificio de fijación	5mm
Aceptación de ancho de brida de cable	5mm

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	UL 94V-2
----------------------------------	----------



Dimensions



RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Mounting Hole (mm)	Cable Tie Capacity (mm)
229-560	Natural	29.2	29.2	5.4	5.0	5.5