

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony P6 - Interface option 1x Ethernet (GbE IEEE1588)

HMIYP6MPETH

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Gamme de produit                           | Harmony P6                  |
| Type de produit ou équipement              | Module d'interface Ethernet |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de raccordement  |

### Complémentaires

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Harmony P6                                                                       |
| Type de connexion intégrée                   | Mini PCIe avec 1 fiche RJ45 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-TIEEE 1588 supportée |
| Compatibilité de gamme                       | Harmony P6                                                                       |

### Environnement

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...55 °C                  |
| Température ambiante pour le stockage          | -30...70 °C                |
| Humidité relative                              | 5...95 % sans condensation |

### Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1  | 6,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 11,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 14,0 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 250,0 g |

### Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 24 |
|--------------------|----|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

| <b>Matières et Substances</b>     |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sans gaz fluoré                   | Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6 |
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                                        |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                        |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)           |
| Numéro SCIP                       | 3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245                                       |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                          |
| Statut sur la présence d'halogène | Product contains halogen above thresholds                                  |
| sans PVC                          | Non                                                                        |
| Sans silicone                     | Non                                                                        |

### Use Longer

| <b>Prolongation de vie</b> |     |
|----------------------------|-----|
| Réparation                 | Non |

### Use Again

| <b>Réemballer et réusiner</b> |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité         | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| Reprise                       | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Label DEEE                    | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |