



# 连接电缆

## SIM-M8-4GD-2,5-PU

产品代号: 158960

FESTO

用于传感器和行程开关



## 技术参数

特性	值
符合标准	EN 61076-2-104 EN 61984
电连接	直列式插座/末端开放 M8x1 / - 4-芯 / 4-线
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
工作电压范围 AC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	3 A
电泳强度	0.8 kV
电缆长度	2.5 m
电缆属性	标准
电缆的测试条件	弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定 拖链安装: 5 百万次循环, 弯曲半径 75 mm
电缆直径	4.5 mm
电缆结构	4x0,25
导体的额定截面	0.25 mm <sup>2</sup>
颜色编码, 缆芯绝缘	蓝色 棕色 黑色 白色
防护等级	IP65 IP68
环境温度	-25 ... 70 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PU)
电缆外套颜色	灰色
材料信息, 壳体	TPE-U(PU)
壳体颜色	黑色
材料信息, 联合螺母	黄铜 镀镍
材料信息, 绝缘层	PVC