

特点

- 镍镉 / 镍氢电池的电池充电器
- 反极性保护
- 机箱台式外壳、白色 - 银色
- 外壳材料为 **abs** 塑料
- 为每个插入的电池单独充电
- 反向连接保护

RS Pro

RS 号： 800-3079



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

所有电池充电器、也称为充电器、都有一个共同点。充电协议相同。电池充电器在特定的持续时间内通过电池为电流供电。推出 9V 电池充电器、适用于为不同类型的充电电池充电、如镍镉（也称为“镍镉”或镍氢）或镍金属氢化物（也称为“镍氢”）。镍基电池是最老的类型、而镍氢电池使用较新的技术、看起来与 nicads 相同。电池充电器适用于英式和欧式插头、具有充电指示灯以及自动匹配充电电流。此功能可让您避免过度充电、这通常比充电不足更糟糕。建议不要在夜间为电池充电。务必检查电池的充电时间（通常以微小的书写方式）、或检查额定电流并相应地设置充电时间。任何电池充电器的清洁过程相同。要清洁充电器、请断开其与电源适配器的连接、只能使用干布。为确保充电器正常工作、请保持充电触点无灰尘和污垢。

一般规格

已充电的电池数量	6.
化学品收费	镍镉; 镍氢
已充电的电池容量	9V ; aa ; aaa
随附电池	否
汽车点烟器适配器	否
外壳材料	abs 塑料
应用	烟雾探测器、晶体管无线电、手持式测试设备、一些电子玩具、oem 应用（医疗、无线安全、安全和工业 OEM 机）

电气规格

输入电压	230V 交流 ± 10% 、 50Hz
输入电流	<250µA
插头类型	EURO 、 英国

输出数据

充电电流	d 4 x 200mA ± 15% , c 4 x 200mA ± 15% , aa 4 x 150mA ± 15% , aaa 4 x 50mA ± 15% , 9V 块 1 x 15mA ± 15%
输出电压	4 x 1.45v (圆柱形电池) 、 2 x 10.15v (9V 块)
已充电的电池数量	1-4 个圆柱形电池、 1-2 个 9V 块

充电时间	18.5h
------	-------

机械规格

尺寸	142mm x 174mm x 54mm
----	----------------------

操作环境规格

工作温度	0°C 至 +25°C
存储温度	-25°C 至 70°C

保护类别

ip 等级	IP20
-------	------

认证

合规性 / 认证	CE
安全标准	iec/en 60335-1 、 iec/en 60335-2-29



