

ECO SST CL B 20 W 240 V B22D

CLASSIC ECO SUPERSTAR B | Halogeenlampen, klassieke mini kaarsvorm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Eetkamertafelverlichting
- Ingangsverlichting
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

Productvoordelen

- Eenvoudige rechtstreekse vervanging voor conventionele gloeilampen
- Dezelfde aangename lichtkwaliteit als deze van een gloeilamp
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Bevat geen kwik
- UV-filter

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Perfecte kleurweergave-index (R_a : 100)



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	20.00 W
Nominale spanning	240 V
Constructievermogen	20.00 W
Vergelijkbaar vermogen lamp	25 W
Arbeidsfactor λ	1.00
Energy consumption	20 kWh/1000h


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	235 lm
Kleurtemperatuur	2700 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm Wit
Lichtstroom	235 lm
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.80

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

Afmetingen



Product line drawing

Diameter	35.0 mm
Totale lengte	97.0 mm
Lengte	93.0 mm

Productdatasheet

Afstand a / LCL	67.0 mm
Buitenkolf	B35

Kleuren & materialen


Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja

Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Aanvullende product data



Stralingsverdeling

Lampvoet	B22d
----------	------

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja

Certificaten & normen

Productdatasheet

Energie efficiëntie klasse	D
-----------------------------------	---

Land-specifieke indelingen

ILCOS	HSGSB/C/UB-20-240-B22D-67
Bestelcode	64541 B ECO 20W

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321934291	ECO SST CL B 20 W 240 V B22D	Vouwdoos 1	36 mm x 36 mm x 102 mm	0.13 dm ³	28.80 g
4008321934444	ECO SST CL B 20 W 240 V B22D	Verzenddoos 20	152 mm x 110 mm x 184 mm	3.08 dm ³	686.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Voor een uitgebreid bereik voor landen buiten de EG, zie

▶ www.osram.com

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.