




Buntebånd i PA6.6 standard

• Serie T i materiale PA66 nat


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Naturelle buntebånd tilgjengelig i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitets nylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å entre, bøyd hale



Serie T.



Serie T

**Monteringsverktøy,
se side 302.**

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.		Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T18S	2,3	83,0	16,0	80	PA66	Nat. (NA)	1.000	-	111-02809
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 01	111-01919
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 01	111-02319
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 02	111-02019
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 03	111-02519
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 04	111-02619
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 03	111-03009
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 04	111-03419
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 05	111-03529
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-03819
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 07	111-05819
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 05	111-05013
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 10	111-06201
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 08	111-05219
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 06	111-05409
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-05019
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-08229
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-05419
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66	Nat. (NA)	50	-	111-12829
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Nat. (NA)	100	13 447 10	111-12219
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-14819
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 07	111-12019
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Nat. (NA)	100	13 450 08	111-12619
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Nat. (NA)	50	13 447 11	111-12704
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Nat. (NA)	50	13 447 12	111-12429
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Nat. (NA)	25	13 447 15	111-15419
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Nat. (NA)	25	13 447 14	111-15619

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Buntebånd i PA6.6 standard

- Serie T i materiale PA66 nat

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-15519
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-15304
T250S	12,5	225,0	55,0	1.115	PA66	Nat. (NA)	100	-	111-24705
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-24803
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-25002
T250I	12,5	730,0	203,0	1.115	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-25219
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Nat. (NA)	25	-	111-00466

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.


Buntebånd for utendørs bruk (UV-bestendig)

- Serie T i PA66W sort


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler


- Værbestandig sorte buntebånd tilgjengelige i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitets nylon, resirkulerbart
- Bånd med innvendige riller
- Lett å montere enten for hånd eller med verktøy
- Lett å entre, bøyd hale
- UV bestandig



Serie T.



Serie T



T-series

Materialspesifikasjoner, se side 22.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	13 450 35	111-01960
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	13 447 80	111-02360
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-02160

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.




For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Buntebånd for utendørs bruk (UV-bestendig)

- Serie T i PA66W sort

Monteringsverktøy,
se side 302.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.		Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-02660
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-03260
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-03460
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-03570
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-03860
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-05860
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-04889
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-06206
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-05260
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-05440
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-06000
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-05060
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-08290
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-05460
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66W	Sort (BK)	50	13 447 88	111-12830
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66W	Sort (BK)	100	13 447 89	111-12230
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-14860
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-12060
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66W	Sort (BK)	100	-	111-12660
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66W	Sort (BK)	50	-	111-12430
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	13 447 94	111-15460
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	13 447 93	111-15660
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	-	111-15502
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	-	111-15305
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66HIRHSUV	Sort (BK)	25	-	111-24805

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.




Buntebånd i PA6.6 standard

- Serie T, PA66 sort

For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.


Egenskaper og fordeler

- Standard sorte buntebånd i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitets nylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å entre, bøyd hale




Serie T.

Materialspesifikasjoner, se side 22.



Serie T



T-series

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Sort (BK)	100	-	111-01910
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Sort (BK)	100	-	111-02370
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Sort (BK)	100	13 450 36	111-02010
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Sort (BK)	100	13 447 82	111-02500
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Sort (BK)	100	13 450 37	111-03011
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Sort (BK)	100	13 450 38	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Sort (BK)	100	13 447 84	111-03500
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Sort (BK)	100	13 447 86	111-05810
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Sort (BK)	100	-	111-05000
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Sort (BK)	100	-	111-06200
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Sort (BK)	100	13 447 87	111-05210
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Sort (BK)	100	-	111-05400
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66	Sort (BK)	500	13 480 04	111-06002
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Sort (BK)	100	-	111-08010
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Sort (BK)	100	-	111-08210
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Sort (BK)	100	-	111-05410
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Sort (BK)	100	-	111-12210
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Sort (BK)	100	-	111-14810
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Sort (BK)	100	-	111-12010
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Sort (BK)	100	13 450 42	111-12610
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Sort (BK)	50	13 447 11	111-12701
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Sort (BK)	50	-	111-12403
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Sort (BK)	25	-	111-15405

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsmasjjon bakerst i katalogen.



Buntebånd i PA6.6 standard

- Serie T, PA66 sort

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.		Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Sort (BK)	25	-	111-00124
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Sort (BK)	25	13 447 95	111-15500
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Sort (BK)	25	-	111-15300
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66	Sort (BK)	100	-	111-25102
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Sort (BK)	25	-	111-25001
T250L	12,5	880,0	254,0	1.115	PA66	Sort (BK)	25	-	111-24601
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Sort (BK)	25	-	111-25200

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.


Buntebånd i PA6.6 standard

- Serie T i materiale PA66, div. farger


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Fargede buntebånd er tilgjengelig i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitets nylon, resirkulerbart
- Bånd med innvendige riller
- Lett å montere for hånd eller med verktøy
- Lett å montere, bøyd hale
- Andre farger kan leveres på forespørsel



Serie T.



Serie T

**Monteringsverktøy,
se side 302.**


TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.		Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Blå (BU)	100	-	116-01816
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Grønn (GN)	100	-	116-01815
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Gul (YE)	100	-	116-01814
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Rød (RD)	100	-	116-01812
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Blå (BU)	100	-	111-03008
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Grønn (GN)	100	-	111-03014
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Gul (YE)	100	-	111-03006
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Rød (RD)	100	-	111-03004

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Buntebånd i PA6.6 standard

- Serie T i materiale PA66, div. farger

Materialspesifikasjoner,
se side 22.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.		Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Blå (BU)	100	13 451 00	111-04800
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Grønn (GN)	100	13 451 01	111-04801
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Gul (YE)	100	13 451 05	111-04805
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Rød (RD)	100	13 451 04	111-04804
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Blå (BU)	100	13 451 09	111-05404
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Grønn (GN)	100	13 451 08	111-05402
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Gul (YE)	100	13 451 30	111-05428
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Rød (RD)	100	13 451 10	111-05406
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Blå (BU)	100	-	116-08016
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Grønn (GN)	100	-	116-08015
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Gul (YE)	100	-	116-08014
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Rød (RD)	100	-	116-08012
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Blå (BU)	100	-	116-05416
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Grønn (GN)	100	-	116-05415
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Gul (YE)	100	-	116-05414
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Rød (RD)	100	-	116-05412
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Blå (BU)	100	-	116-15016
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Gul (YE)	100	-	116-15014
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Rød (RD)	100	-	116-15012
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Grønn (GN)	100	13 451 31	111-12001
	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Rød (RD)	100	13 451 32	111-12002

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.




Buntebånd for temperaturer opp til +105°C (varmestabiliserte)

- Serie T, PA66HS, naturell


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Buntebånd i HS materiale i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å montere, bøyd hale
- Tåler høye temperaturer opp til +105°C



Serie T.



Serie T

**Monteringsverktøy,
se side 302.**

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.		Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-01959
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Nat. (NA)	1.000	111-02359
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-02159
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-03259
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-03459
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-03569
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-03859
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-05859
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-05259
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-05436
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-05059
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-08259
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-05459
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Nat. (NA)	50	111-12824
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-15069
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Nat. (NA)	100	111-12059
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Nat. (NA)	50	111-12719
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Nat. (NA)	50	111-12449

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.




Buntebånd for temperaturer opp til +105°C (varmestabiliserte)

- Serie T, PA66HS sort


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Buntebånd i HS sort materiale i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å montere, bøyd hale
- Tåler temperaturer opp til +105°C



Serie T.



Serie T

**Monteringsverktøy,
se side 302.**

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	111-01950
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	111-02358
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	111-02049
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Sort (BK)	100	111-03050
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Sort (BK)	100	111-03450
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Sort (BK)	1.000	111-03660
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Sort (BK)	100	111-03970
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	111-05850
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	111-04950
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	111-05250
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	111-05450
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Sort (BK)	1.000	117-08070
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Sort (BK)	100	111-08250
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Sort (BK)	100	111-00388
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Sort (BK)	50	111-12850
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Sort (BK)	100	111-15050
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Sort (BK)	100	111-12050
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66HS	Sort (BK)	100	111-00153
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Sort (BK)	50	111-12700
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Sort (BK)	50	111-12440
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66HS	Sort (BK)	100	111-15410
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66HS	Sort (BK)	25	111-15609
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66HS	Sort (BK)	25	111-15510

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.




Buntebånd med ekstra høy slagfasthet for utendørs bruk i nordisk klima i Polyamid 66 Scanblack

- Serie T i materiale PA66HIR(S)


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Sorte buntebånd, tåler støt, leveres i flere størrelser
- Produsert i 100% høykvalitetsnylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å montere, bøyd hale
- Fleksible i lave temperaturer



Serie T.



Serie T

Materialspesifikasjoner, se side 22.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	13 450 39	111-04890
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	-	111-00222
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	13 450 40	111-05441
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	-	111-12203
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	13 450 41	111-12032
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HIR(S)	Sort (BK)	50	13 447 91	111-12402

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.

Materialspekifikasjon

Materiale	Forkortelse	Driftstemperatur	Farge**	Brennbarhets-klasse	Egenskaper*	
Aluminium-blanding	AL	-40°C til +180°C	Nat. (NA)		<ul style="list-style-type: none"> Korrosjonsfri Antimagnetisk 	RoHS
Ethylenterafluorineethylen - E/TFE	E/TFE	-80°C til +170°C	Blå (BU)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Tåler radioaktivitet UV-bestendig, ikke hygroskopisk, dvs. intet vannopptak Gode kjemisk motstandskraft mot syrer, baser 	RoHS
Glassfiberforsterket Polyamid 6	PA6HIR	-40°C til +80°C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lavere sprøhet Høyere fleksibilitet i lave temperaturer 	RoHS
Kloropren	CR	-20°C til +80°C	Sort (BK)		<ul style="list-style-type: none"> Værbestandig Høy styrke 	RoHS
Polyacetal	POM	-40°C til +90°C, (+110°C, 500 h)	Nat. (NA)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Mindre sprøhet Fleksibel ved lave temperaturer Ikke hygroskopisk Robust 	RoHS
Polyamid 11	PA11	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Bio-plast, produsert av vegetabilisk olje God slagfasthet ved lave temperaturer meget lav vannabsorpsjon God UV-motstand God motstandskraft mot kjemikalier 	RoHS HF
Polyamid 12	PA12	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> God kjemisk motstandskraft mot syrer, baser UV-bestendig 	RoHS HF
Polyamid 4.6	PA46	-40°C til +150°C (5000 h), +195°C (500 t)	Nat. (NA), Grå (GY)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Tåler høye temperaturer Meget fuktsensitive Lav røykutvikling 	RoHS HF LFH
Polyamid 6	PA6	-40°C til +80°C	Sort (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke 	RoHS
Polyamid 6.6	PA66	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke 	RoHS HF
Polyamid 6.6 glassfiberforsterket	PA66GF13, PA66GF15	-40°C til +105°C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> God bestandighet mot smøre- og løsemidler, bensin og saltvann. 	RoHS HF
Polyamid 6.6 høy oksygenindex	PA66V0-HOI	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Hvit (WH)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke Lav røykutvikling 	RoHS HF LFH
Polyamid 6.6 med metallpartikler	PA66MP	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Blå (BU)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke Sporbar, inneholder metallspen 	RoHS HF
Polyamid 6.6 slagfast	PA66HIR	-40°C til +80°C, (+105°C, 500 t)	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lavere sprøhet Høy fleksibilitet ved lave temperaturer 	RoHS
Polyamid 6.6 slagfast "scan black"	PA66HIR(S)	-40°C til +80°C, (+105°C, 500 t)	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Mindre sprøhet i tørt klima Høyere fleksibilitet i lave temperaturer Spesielt tilpasset utendørsbruk i nordisk klima 	RoHS HF
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig	PA66HIRHS	-40°C til +105°C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lavere sprøhet Meget fleksible ved lave temperaturer Max. driftstemperatur +105 °C 	RoHS
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, UV-stabilisert	PA66-HIRHSW	-40°C til +110°C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Mindre sprøhet Høyere fleksibilitet ved lave temperaturer Tåler høye temperaturer Høy bruddstyrke, UV-stabilisert 	RoHS HF
Polyamid 6.6 UV-bestendig	PA66W	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke UV-stabilisert, velegnet for utendørs bruk 	RoHS HF

Tefzel® er et registrert varemerke fra DuPont. Produkter som er produsert i materialet E/TFE omtales ofte som Tefzelbånd. I tillegg til Tefzel® fra DuPont benytter HellermannTyton likeverdig E/TFE fra andre leverandører.

*Disse opplysningene er kun en veiledning. De må anses som materialspekifikasjoner, og kan ikke erstatte en egenhetstest. Se våre datablader for ytterligere opplysninger.

**Flere farger på forespørsel.



= Minimum strekkfasthet


Materialspesifikasjon

Materiale	Forkortelse	Driftstemperatur	Farge**	Brennbarhets-klasse	Egenskaper*	
Polyamid 6.6 V0	PA66V0	-40°C til +85°C	Hvit (WH)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke Lav røykutvikling 	RoHS HF LFH
Polyamid 6.6 varme-/UV-stabilisert	PA66HSW	-40°C til +105°C	Sort (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke Tåler høyere temperaturer UV-stabilisert 	RoHS HF
Polyamid 6.6 varmebestandig	PA66HS	-40°C til +105°C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Meget bruddstyrke Max driftstemperatur+105°C 	RoHS HF
Polyester	SP	-50°C til +150°C	Sort (BK)		<ul style="list-style-type: none"> UV-stabilisert God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer 	RoHS HF LFH
Polyetheretherketone	PEEK	-55°C til +240°C	Beige (BGE)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Motstandsdyktig mot radioaktiv stråling Ikke fuktsensitiv God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer Lav røykutvikling Høy strekkfasthet 	RoHS HF LFH
Polyetylen	PE	-40°C til +50°C	Sort (BK), Grå (GY)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lav vannabsorpsjon God motstandskraft mot kjemikalier som de fleste syrer, alkoholer og oljer 	RoHS HF
Polyolefin	PO	-40°C til +90°C	Sort (BK)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Lav røykutvikling 	RoHS HF LFH
Polypropylen	PP	-40°C til +115°C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Flyter i vann Middels bruddstyrke God motstandskraft mot organiske syrer 	RoHS HF
Polypropylen, Ethylen-Propylen- Dien-Terpolymere- gummi inneholder ikke Nitrosamin	PP, EPDM	-20°C til +95°C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Tåler høye temperaturer God motstandskraft mot kjemikalier og mekanisk slitasje 	RoHS HF
Polyvinylchlorid	PVC	-10°C til +70°C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Lav fuktabsorpsjon God motstandsdyktighet mot syrer, ethanol, oljer 	RoHS
Rustfritt stål SS304 SELGES IKKE I NORGE, Rustfritt stål SS316	SS304, SS316	-80°C til +538°C	Nat. (NA)		<ul style="list-style-type: none"> Korrosjonsfri Antimagnetisk 	RoHS HF LFH
Termoplastisk Polyurethan	TPU	-40°C til +85°C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Høy elastisitet God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer 	RoHS HF

Tefzel® er et registrert varemerke fra DuPont. Produkter som er produsert i materialet E/TFE omtales ofte som Tefzelbånd. I tillegg til Tefzel® fra DuPont benytter HellermannTyton likeverdig E/TFE fra andre leverandører.

**Flere farger på forespørsel.

*Disse opplysningene er kun en veiledning. De må anses som materialspesifikasjoner, og kan ikke erstatte en egnethetstest. Se våre datablader for ytterligere opplysninger.

 = Minimum strekkfasthet