

## CARACTERISTIQUES

- Excellente qualité
- Adapté à de nombreuses applications
- Facile à enfiler
- Couleurs noires et naturelles disponibles dans une large gamme de tailles

## Serre-câble RS PRO en nylon noir, 150 mm x 3,6 mm

RS code commande : 233-500



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Colliers de serrage non desserrables en nylon de RS PRO Leur objectif principal est de permettre d'obtenir des installations propres en maintenant les câbles ensemble ou dans un emplacement spécifique. Ils ont cependant de nombreuses autres utilisations comme la suspension ou le rangement de pièces, prêts à peindre. Les serre-câbles non desserrables en nylon de RS PRO sont fabriqués en nylon, faciles à utiliser et sont un élément essentiel pour n'importe quelle boîte à outils.

## Caractéristiques

Type	Non desserrable
Couleur	Noir et naturel
Matériau	Nylon 66
Application	Regroupement de fils ensemble, Adapté pour une utilisation dans l'entretien électrique et électronique, l'entretien, les applications mécaniques et automobiles.
Résistant aux	Résistance aux ultraviolets
Résistant aux UV	Non
Température d'utilisation minimale	-40°C
Température d'utilisation maximale	+85 °C
Comportement au feu	Ignifuges
Quantité	1 000

## Spécifications mécaniques

Longueur	150mm
Largeur	3,6mm
Résistance à la traction	176,4N
Résistance maximale de l'ensemble	36mm


## Homologations

Normes Met	UL94V-2
------------	---------





### Dimensions



RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Quantity	Min. Tensile Strength (Kg)	Max Bundle Dia. (mm)
178-462	Natural	100	2.5	100	8	22
233-499	Black	100	2.5	100	8	22
492-0447	Natural	100	2.5	1000	8	22
233-455	Black	100	2.5	1000	8	22
178-478	Natural	150	3.6	100	18	36
233-465	Black	150	3.6	100	18	36
492-0453	Natural	150	3.6	1000	18	36
233-500	Black	150	3.6	1000	18	36
178-484	Natural	190	4.8	100	22	49
233-461	Black	190	4.8	100	22	49
492-0469	Natural	190	4.8	1000	22	49
233-506	Black	190	4.8	1000	22	49

RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Quantity	Min. Tensile Strength (Kg)	Max Bundle Dia. (mm)
489-2140	Natural	203	4.6	100	22	52
233-471	Black	203	4.6	100	22	52
178-490	Natural	292	3.6	100	18	82
233-477	Black	292	3.6	100	18	82
489-2156	Natural	300	4.8	100	22	83
233-487	Black	300	4.8	100	22	83
178-507	Natural	368	4.8	100	22	105
233-483	Black	368	4.8	100	22	105
233-493	Black	380	7.6	100	55	105