

# BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - 插针式标记条

1401844

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1401844>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插针式标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，安装方式：插拔式，适用的模块宽度：7.5 mm，标签数：10，文本框高度：4 mm，文本框宽度：6 mm

## 商业数据

订货号	1401844
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2112
产品关键代码	BG2112
目录页面	页码455 (CL-2007)
GTIN	4017918020583
单件重量 (含包装)	0.55 g
单件重量 (不含包装)	0.54 g
原产地	PL

## 技术数据

### 说明

概述	可使用CMS打印机打印标识
----	---------------

### 产品属性

产品类型	端子标识
针距	7.5 mm
型号	高

### 标识

标签数	10
每排单独标记数	10
标记条数目	10
标识技术	绘图仪

### 尺寸

宽度	6 mm
针距	7.5 mm

### 文本框

文本框宽度	6 mm
文本框高度	4 mm

### 材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

### 环境和真实条件

防紫外线	
规格	ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 )

### 铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 )

### 环境条件

环境温度 ( 运行 )	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 ( 存储/运输 )	23 °C
建议湿度 ( 存储/运输 )	50 %

### 标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

# BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - 插针式标记条

1401844

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1401844>



## 安装

安装类型

插拔式

1401844

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1401844>

## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-12.0	27281101
ECCLASS-13.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - 插针式标记条

1401844

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1401844>



## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)