

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (7 PZ)

519/280HA

PROMO



Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso gr	Q.tà x conf.	Prezzo listino	Prezzo scontato
U05190860	415x188x45	100	1	€ 70.17	€ 49.12

Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
 280 HA - Chiave maschio esagonale piegate con impugnatura	7	3-4-5-6-7-8-10
 519/280HAV - Modulo in termoformato vuoto	1	

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000



Articolo

Pezzi

Misure

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000