

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB 支架

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689983>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB 支架，外壳尺寸3，可容纳五个组合插针，孔式插针，直头，固定孔直径3mm，与面板安装支架和插头外壳VS-25-...配套



## 优势

- 与IP67插头壳体和面板安装框架兼容
- 组装简便

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1689983          |
| 包装单位       | 50 pc            |
| 最小订货量      | 50 pc            |
| 销售关键代码     | ABNCAB           |
| 产品关键代码     | ABNCAB           |
| 目录页面       | 页码214 (C-2-2013) |
| GTIN       | 4017918914387    |
| 单件重量（含包装）  | 14.28 g          |
| 单件重量（不含包装） | 14.28 g          |
| 原产地        | DE               |

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB 支架

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689983>



## 技术数据

### 说明

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 订货信息: | 触点插针必须单独订购，因为其不在插芯的供货范围内。 |
|-------|---------------------------|

### 产品属性

|      |       |
|------|-------|
| 产品类型 | 插芯    |
| 类型   | D-SUB |
| 位数   | 5     |
| 连接图表 | D-SUB |
| 插槽数目 | 1     |
| 型号   | 孔式    |
| 屏蔽   | 有     |

### 电气特性

|      |    |
|------|----|
| 传输介质 | 铜缆 |
|------|----|

### 连接数据

|      |       |
|------|-------|
| 连接方式 | 波峰焊插针 |
|------|-------|

### 尺寸

|    |          |
|----|----------|
| 宽度 | 12.6 mm  |
| 高度 | 12.93 mm |
| 长度 | 53.42 mm |

### 材料规格

|              |      |
|--------------|------|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0   |
| 外壳材料         | 金属   |
| 外壳表面材料       | 金属镀层 |
| 接触件材料        | 铜合金  |
| 材料接触表面       | 金    |
| 接触件载体材料      | PBTP |

### 机械特性

|         |       |
|---------|-------|
| 机械参数    |       |
| 插 / 拔周期 | ≥ 500 |

### 环境和真实条件

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 环境条件     |                   |
| 保护等级     | IP20              |
| 环境温度（运行） | -55 °C ... 125 °C |

### 安装

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB支架



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689983>

|      |      |
|------|------|
| 安装类型 | 螺钉安装 |
|------|------|

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB 支架


1689983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689983>



## 图纸

开孔图/焊盘环宽



钻孔图

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB 支架



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689983>

## 认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689983>



UL认证

认证ID: E118976

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB 支架



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689983>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440223 |
| ECLASS-13.0 | 27440302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB 支架



1689983  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689983>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)