


Connettore 8 D30-90°

item



Combinare i sistemi modulari tra loro: il connettore 8 D30-90° permette di collegare i tubolari (profilati) D30 ai profilati con scanalatura 8. Questa combinazione è spesso utilizzata nei carrelli di trasporto in presenza di sottostrutture realizzate con i profilati della serie 8. La piastra base viene avvitata nella scanalatura del profilato 8 in modo da prevenirne la rotazione. A tale scopo è necessario rimuovere due delle quattro protezioni antirotazione. Le ganasce del connettore cingono il tubolare (profilato) D30 dall'esterno. Le calotte D30 R coprono l'avvitamento del connettore 8 D30-90° agevolandone la pulizia e garantendo un'ottima resa estetica.



Materiale incluso

2 Semiconnettori, GD-Al, naturale
1 Adattatore per connettore 8 D30-90°, GD-Al, naturale
1 Vite a testa cilindrica DIN 912 M6x28, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934 M6-18I, acciaio, zincato
1 Rondella, acciaio, zincato

Nota tecnica

[0.0.629.97](#) Per ulteriori informazioni, cliccate qui!

Proprietà	
Codice articolo	0.0.629.97
Unità di consegna	1 set
Stato alla consegna	parzialmente premontato
Peso	115,0 g
Momento torcente	10 Nm

Accessori	
0.0.624.11	Calotta di copertura D30 R, grigio simile a RAL 7042
0.0.630.39	Sicurezza antirotazione 6 D30, grigio simile a RAL 7042
0.0.630.40	Sicurezza antirotazione 6 D30-45°, grigio simile a RAL 7042
0.0.480.50	Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, zincato
0.0.653.82	Set di fissaggio 8 D30
0.0.026.29	Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono da 5