

DPRO MITW 12 W/840 E27

OSRAM DULUX PRO MINI TWIST | Compact fluorescent integrated, spiral shape



Bruksområder

- Private og profesjonelle miljøer med høy kvalitet
- Generell belysning
- Overalt hvor det er behov for lys raskt
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

Produktfordeler

- More compact dimensions compared to previous version
- Higher luminous efficacy compared to other energy-saving lamp shapes
- Fantastisk lysfargevariasjon
- Ekstremt rask trinnavis lumenøkning takket være Quick-Light-teknologi

Produktegenskaper

- Quick Light: 60 % lyseffekt på <20 s (<30 s for 28 W-produkt)
- Warm Comfort Light - energibesparende lys likt det i en glødelampe
- Tilgjengelig i 3 lysfarger: 825, 840 og 865
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks R_a : ≥ 80 ; konstant fargerenhet



Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	12.00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	12.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	54 W
Energy consumption	12 kWh/1000h
Effektfaktor λ	0.55
Driftfrekvens	50...60 Hz


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	650 lm
Angitt lysytelse	650 lm
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge	840
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Kaldhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.65
Fargegjengivelses gruppe	1B

Light technical data

Oppvarmingstid (60 %)	20.00 s
Starttid	0.3 s

Dimensions & weight



Product line drawing

Produkt datablad

Maximum diameter	41.0 mm
Total lengde	102.0 mm
Produktvekt	50.00 g

Colors & materials

Lyskildens kvikksølvinnhold	1.4 mg
-----------------------------	--------


Temperatures

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Lifespan

Nominell levetid på lampen	8000 h
Angitt levetid på lampen	8000 h
Antall tenn sykluser	8000

Additional product data



Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Ny artikkel	NEW

Capabilities

Produkt datablad

Dimbar	No
---------------	----

Certificates & standards

Energy efficiency class	A
Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Country specific categorizations

ILCOS	FB-12/840-220/240-E27
--------------	-----------------------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-Code	SEG nummer	STK-Number	UK Org
4052899912564	-	8331173	-	-

Produkt datablad

Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: www.osram.com/brokenlamp
Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4052899912564	DPRO MITW 12 W/840 E27		105 mm x 43 mm x 43 mm	0.19 dm ³	60.00 g
4052899913066	DPRO MITW 12 W/840 E27	NO: VS 10	123 mm x 93 mm x 224 mm	2.56 dm ³	676.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.