


PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 245 1561
规格	PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin
浩亭电子目录	https://harting.com/09452451561

标识

类别	连接器
系列	HARTING PushPull (V4)
标识	RJ45
原件	面板安装套装
上壳/底座类型	不封底安装底座
特点	适用于所有 PoE 版本

版本

屏蔽	屏蔽
针数	8
锁定类型	PushPull
包装内容	包含密封件、2x RJ45面板安装和M2.5安装孔

技术参数

传输特性	Cat. 6A E _A 级，到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67

技术参数

抗震	10-500 Hz , 5 g , 0.35 mm , 2h/轴 5.72 m/s ² 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级
抗冲击	25 g / 11 ms , 每个轴3 次冲击 5 g / 30 ms , 每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级

材料特性

材料 (上壳/底座)	热塑性塑料
颜色 (上壳/底座)	黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	IEC 61076-3-106 变体 4 (V4) EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	5 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140223776
eCl@ss	27440114 矩形连接器 (用于现场组装)
ETIM	EC002636

商业数据

UNSPSC 24.0

39121408