

VS-08-KS-H/GN - RJ45抗弯折保护套管

1654756

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1654756>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

RJ45抗弯折保护套管，用于VS-08-ST-H11-RJ45和VS-08-ST-H21-RJ45插芯，可连接电缆直径达7mm，颜色：绿色



商业数据

订货号	1654756
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNAAZ
产品关键代码	ABNAAZ
目录页面	页码372 (C-2-2019)
GTIN	4017918977818
单件重量（含包装）	2.24 g
单件重量（不含包装）	1.77 g
原产地	CN

VS-08-KS-H/GN - RJ45抗弯折保护套管



1654756

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1654756>

技术数据

产品属性

产品类型	抗弯折保护套管
------	---------

尺寸

宽度	29.5 mm
高度	17 mm
长度	13.5 mm

材料规格

颜色	绿色
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA

电缆/电线

电缆外径	7 mm
------	------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C

VS-08-KS-H/GN - RJ45抗弯折保护套管



1654756

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1654756>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001679
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-KS-H/GN - RJ45抗弯折保护套管



1654756
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1654756>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn