



 **BRADY**®

 **BradyJet™**

J7300

Bekennen Sie Farbe

Industrielle Leistung. Innovative Bedienerfreundlichkeit.
Ausgezeichneter Tintenstrahldruck.

FARBETIKETTENDRUCKER

In Vollfarben. Zuverlässig und robust.

DAS GESAMTE PAKET

Setzen Sie ein Statement mit Tintenstrahldruckern speziell für die Industrie.

Arbeiten Sie umfangreiche Druckerwarteschlangen mit dem BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker ganz einfach ab. Profitieren Sie von brillanten Vollfarben. Drucken Sie auf industrietauglichen Etiketten in Vollfarbe. Sparen Sie dank der integrierten LabelSense™ Drucktechnologie Zeit bei der Einrichtung. Jede Farbe, jede Information - erfüllen Sie mit dem J7300 alle Anforderungen, von der Fertigung bis zum Labor.



Sekundenschnelle Einrichtung

Einfach einsetzen, verriegeln und drucken. Mit der LabelSense™ Technologie werden die Etikettenrollen und Druckfarben sofort erkannt und eingerichtet, damit Sie schon auf dem allerersten Etikett drucken können.



Jede Farbe für jeden Druckauftrag

Erstellen Sie unmissverständliche Etiketten. Doppel-Tintenpatronen mit CMY und Tiefschwarz (K) liefern lebhafte Farben und tiefe Schwarztöne.



Erstellen Sie langlebige Etiketten

Profitieren Sie von Vollfarbe gepaart mit Beständigkeit. Sofort trocknende Druckfarben und Etiketten für den Innen- und Außenbereich sind beständig gegen Wasser, Chemikalien und Abrieb.



Integrierte Arbeitsabläufe

Die Etikettenerstellungssoftware ist im Lieferumfang enthalten. Der Windows®-Treiber integriert Software von Drittanbietern und PDF-Dokumente. Verbinden Sie die gesamten Abläufe über USB, WLAN oder Ethernet.



► Erfahren Sie mehr unter bradyeurope.com/J7300 oder scannen Sie den Code, um das Übersichtsvideo anzusehen.



AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, DRUCKEN!

Einfach einschalten und die Arbeit erledigen.

Dank der leistungsstarken automatischen LabelSense™-Drucktechnologie kann der J7300 jederzeit genau die Etiketten drucken, die Sie benötigen. Da Sie nur weißes Blanko-Etikettenmaterial benötigen, können Sie damit gestochen scharfe Barcodes, farbkodierte Laboretiketten oder Fotoanhänger in lebhaften Vollfarben drucken - und all dies fast völlig ohne Materialwechsel und Abfall.

HAUPTMERKMALE



Materialwechsel in 20 Sekunden

- ▶ Drucktechnologie nach dem Prinzip „einsetzen, verriegeln, drucken“
- ▶ Der Drucker erkennt Etikettenrollen und Tintenpatronen sofort
- ▶ Kein manuelles Kalibrieren und Einfädeln dank der automatischen Einrichtung



Korrektter Druck bereits auf dem ersten Etikett

- ▶ Minimaler Abfall
- ▶ Kein manuelles Ausprobieren
- ▶ Optimierter Etikettenbestand, einfacher Materialwechsel



Jede Farbe, jede Information - und zwar sofort

- ▶ Farben entsprechen oder ähneln den Normen ANSI, GHS/CLP, BS 5609 und ISO und erfüllen die Vorgaben für Lichtbogen
- ▶ Grafiken, Fotos und Logos in lebhaften Farben
- ▶ Tiefschwarz-Tintenpatrone für gestochen scharfe Barcodes und gedruckten Text

Erledigen Sie schnell und einfach verschiedene Druckaufträge in industrietauglichen Farben.



Langlebige Etiketten

- ▶ Industrietaugliche Etiketten mit einer Beständigkeit von bis zu zwei Jahren im Außenbereich und sogar noch länger im Innenbereich
- ▶ Sofort trocknende Druckfarbe verwischt und verschmiert nicht
- ▶ Etiketten und Druckfarben sind beständig gegen Wasser, Chemikalien und Abrieb



Nahtloses Erstellen und Verbinden

- ▶ USB-, WLAN- oder Ethernet-Verbindung
- ▶ Brady Workstation mit vordefinierten Anwendungsvorlagen, Grafik-Stichwortsuche und Farbpaletten
- ▶ Optimierter Windows-Treiber integriert PDF-Dokumente und Software von Drittanbietern



Informationen auf einen Blick

- ▶ LED zeigt den Echtzeit-Druckerstatus an
- ▶ Sichtbarkeit des Druckauftrags dank transparenter Abdeckung
- ▶ Print Utility-Dashboard unterstützt Sie bei Planung, Budgetierung und Fehlerbehebung



BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker

Leistung und Produktion

VOM EINSCHALTEN BIS ZUR AUSGABE

Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit einem Drucker, der speziell für verschiedene Anwendungen, dynamische Farbanforderungen und wechselnde Etikettendaten entwickelt wurde.

Nachhaltige Bauweise

Die Etikettenkassetten sind aus recyclingfähigen Komponenten und minimaler Kunststoffmenge gefertigt.

Rollenkapazität von 45,72 m

Dank der längeren Materialrollen sind weniger Materialwechsel für Ihre Druckaufträge erforderlich.

Robuste Konstruktion

Die robuste Konstruktion eignet sich für industrielle Bedingungen.

LED-Beleuchtung

Die reaktive Beleuchtung bietet Echtzeithinweise auf den Druckerstatus.



Transparente Abdeckung

Sehen Sie auf einen Blick, was gerade gedruckt wird.

Geneigter LCD-Touchscreen

Sie können Druckaufträge anhalten und fortsetzen und Unterstützung direkt vom Gerät erhalten.

Ausgabe von 10,16 cm

Drucken Sie die Etiketten, die Sie benötigen, mit einer Breite von bis zu 10,16 cm.

A CMY + Tiefschwarz (K)

Doppel-Tintenpatronen mischen lebendigere Farben und tiefere Schwarztöne.

B Automatischer Schneider

Schneidet das Material nach einem Auftrag, nach einem Etikett oder gar nicht ab.

C Verbindung

Verbinden Sie den Drucker wie gewünscht über USB, WLAN oder Ethernet.

D Druckmodi

Vier wählbare Modi passen den Druckfarbenverbrauch an, um die Farben zu optimieren.

E Wartung

Ein Wartungsfach für die gesamte Lebensdauer macht einen Austausch überflüssig.

INTEGRIERTE INTELLIGENTE FUNKTIONEN

vom Beginn bis zum Erfolg

Der J7300 ist mit zeit- und kostensparender Software ausgestattet, die Ihnen den Überblick und die Kontrolle über den gesamten Prozess ermöglicht.

Dashboard des Druckdienstprogramms

Planung, Budgetierung und Fehlerbehebung von jedem Ort aus.



Fernüberwachung

Fehlerbehebung bei Druckaufträgen und Auslösen von Wartungszyklen von überall aus.



Druckzustand in Echtzeit

Erhalten Sie Warnmeldungen zu Tintenpatronen, Etikettenrollen und Druckern.



Verbindungslösungen

Verbinden, steuern und wechseln Sie zwischen mehreren Anwendern und Druckern.



Auftragskostenrechner

Sie erhalten eine Aufschlüsselung des durchschnittlichen Verbrauchs und der Kosten nach Etikettenmaterial und Druckfarbe.




Exportieren

Laden Sie den Auftragsverlauf, die Nutzung und mehr herunter und teilen Sie diese Daten.




Brady Workstation-Etikettenerstellungssoftware

Sie bietet alles, was Sie brauchen, um schnell das richtige Etikett zu erstellen.




Vorgefertigte Etikettenlayouts

Drucken Sie allgemeine Etiketten mit kundenspezifischem Wortlaut.




Gesetzlich vorgeschriebene Etikettierung

Finden Sie die am besten passenden Farbpaletten, Standard-Anwendungsvorlagen, Formulierungen und mehr.



Farbdarstellung

Wählen Sie eine beliebige Farbe aus und speichern Sie sie zur späteren Verwendung.



Verfügbare Grafikbibliotheken

Suchen und filtern Sie nach Stichwörtern, Vorschriften oder Behörden.

Optimierter Windows®-Treiber

Stellen Sie eine nahtlose Verbindung zu Ihren Daten her, ohne Fehler oder Verzögerungen.

► Koordinierter Kommunikation

Drucker, Treiber und Druckdienstprogramm tauschen Informationen aus, um einen kontinuierlichen Druck und Echtzeit-Updates für Druckfarben- und Materialstände zu gewährleisten.

► PDF-fähig

Laden Sie ganz einfach PDF-Dateien für den schnellen Druck von kundenspezifischen Aufträgen und Einzelanfragen.

► Kompatibel mit externer Software

Stellen Sie eine Verbindung zur Etikettierungssoftware Ihrer Wahl her; zusätzlich zur mitgelieferten Brady Workstation.

DER J7300 DRUCKER.

Jetzt mit LabelSense™ Drucktechnologie

Der stille Partner des modernen Druckereibetriebs

Lassen Sie die Technologie die Arbeit machen. Sie ernten die Lorbeeren. Maximieren Sie die Leistung und senken Sie die Kosten mit dem J7300 und der LabelSense™ Drucktechnologie. Dieses fortschrittliche integrierte System bietet exklusive Funktionsfähigkeiten, bei denen der Drucker mit den leistungsstarken von Brady authentifizierten Materialien und Druckfarben kommuniziert und auf diese Weise viele innovative, verbesserte und automatische Funktionen bietet, die Sie nur von Brady erhalten.



Schnelle Einrichtung

Keine manuellen Eingriffe mehr. Der J7300 erkennt und kalibriert mühelos Etikettenmaterialien und Druckfarben und ist in Sekundenschnelle einsatzbereit. Einfach einsetzen, verriegeln und drucken.



Konsistente Druckgenauigkeit

Profitieren Sie von der unvergleichlichen Präzision, mit der der Drucker die Einstellungen für eine optimale Druckqualität kontinuierlich fein abstimmt.



Kosteneffiziente Anpassungen

Minimieren Sie Abfall, maximieren Sie die Produktivität und drucken Sie das allererste Etikett mit automatischer Anpassung und Wartung von Druckfarben und Etikettenrollen.



Brillante Farben

SMARTER BETRIEB

Erzielen Sie bessere Ergebnisse mit BradyJet-Druckfarben. Die BradyJet-Tintenpatronen wurden speziell für den J7300 entwickelt. Sie sorgen für brillante und präzise Farben, halten lange und sind jeden Tropfen Druckfarbe wert.

► Separate Stärken. Kombinierte Leistung.



Die CMY-Tintenpatrone sorgt für auffällige Etiketten mit brillanten Vollfarben.



Die Tiefschwarz-Tintenpatrone sorgt für ein tiefes Schwarz, dunklere Farbtöne, zuverlässige Lesbarkeit von Barcodes und gestochen scharfen Text.

Vermeiden Sie es, dass mitten im Druck die Tinte ausgeht

Verschaffen Sie sich über das Dashboard des Druckdienstprogramms einen Überblick über den Druckfarbenverbrauch vergangener Aufträge, um rechtzeitig einen Patronenwechsel zu planen. Außerdem schaltet die LED-Beleuchtung des Druckers auf Orange um, wenn eine Tintenpatrone zur Neige geht.



Integrierte Druckfarben und Druckköpfe sorgen für möglichst wenig Schmutz, Reinigungs- und Anpassungsaufwand.



Entwickelt für Leistung und Einsparungen

- ▶ Patentierte, verbesserte Deckschichten lassen die Tinte sofort trocknen, um Verschmutzungen, Schlieren und Flecken zu vermeiden
- ▶ Automatische Wartungszyklen sorgen dafür, dass die Druckköpfe zwischen den Einsätzen nicht austrocknen
- ▶ Die unabhängigen Patronen lassen sich mit einem Klick in den Drucker einsetzen
- ▶ Die speziell entwickelte Patrone fasst bis zu 50 % mehr Druckfarbe für eine längere Nutzungsdauer, seltenere Wechsel und weniger Patronenabfälle



Smart-Cell-Chips ermöglichen eine automatische Einrichtung und Wartung, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
176504	P-CMY-1	CMY-Tintenpatrone für BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker
176505	P-K-1	K-Tiefschwarz-Tintenpatrone für BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker
177431	P-1CMY2K	Druckfarben-Multipaket für BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker (1 x CMY, 2 x K)
177432	P-2CMY1K	Druckfarben-Multipaket für BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker (2 x CMY, 1 x K)

Bereit für jeden. Jede Art von Gestaltung.

JEDE ART VON DRUCK

Bekennen Sie Farbe mit dem BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker.




J7300 Drucker-Sets und Software

Entwickelt für industrielle Anforderungen von der Produktionslinie bis zum Labor

- ▶ Automatische Einrichtung, automatische Kalibrierung und minimaler Abfall
- ▶ Präzise Vollfarbe für variable Druckaufträge
- ▶ Doppel-Tintenpatronen mit CMY und Tiefschwarz (K)
- ▶ Präziser Druck auf Etiketten mit einer Breite bis zu 10,16 cm
- ▶ Industrietaugliche Etiketten und Druckfarben

Optimieren Sie das Drucken mit dem J7300 mit der Brady Workstation Etikettenerstellungssoftware.



BradyJet J7300 Drucker

Wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basissoftware geliefert, die grundlegende Apps und Funktionen für die Etikettenerstellung enthält.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
176883	J7300-EU	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker EU
176884	J7300-W-EU	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, EU

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
322658	J7300-UK	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker UK
322659	J7300-W-UK	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, UK

Dieser BradyJet™ J7300 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: eine CMY-Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine schwarze Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine Brady Workstation Basissoftware, eine J-Ausrichtungsrolle, eine Starter-Medienrolle B-2595 Vinyl, ein AC-Adapter, ein Netzkabel, ein USB-Kabel und ein USB-Flash-Laufwerk mit Produktinformationen.



J7300 Drucker-Sets und Software

Wird mit einer Lizenz für die Brady Workstation-Suite Ihrer Wahl geliefert: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung oder Laborkennzeichnung. Damit können Sie schnell und einfach eine große Vielfalt von Schildern und Etiketten erstellen.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
322660	J7300-EU-BWS	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker EU + Brady Workstation-Suite
322661	J7300-UK-BWS	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker UK + Brady Workstation-Suite

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
322666	J7300-W-EU-BWS	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, EU + Brady Workstation-Suite
322667	J7300-W-UK-BWS	BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker, WLAN, UK + Brady Workstation-Suite

Dieser BradyJet™ J7300 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: eine CMY-Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine schwarze Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf, eine Lizenz für Brady Workstation-Software-Suites, eine J-Ausrichtungsrolle, eine Starter-Medienrolle B-2595 Vinyl, ein AC-Adapter, ein Netzkabel, ein USB-Kabel und ein USB-Flash-Laufwerk mit Produktinformationen.

ETIKETTENMATERIALIEN



Holen Sie sich das richtige Etikett vom richtigen Unternehmen

Für Sie entwickelt. Von Brady hergestellt. Drucken Sie auf Materialien, die speziell für Ihre Arbeit und Ihre Umgebung entwickelt wurden. Erstellen Sie Etiketten auf den beständigsten Oberflächen. Und kennzeichnen Sie schneller mit der LabelSense™ Technologie, die in jede Rollenkassette integriert ist und das automatische Einrichten, Kalibrieren und Bedrucken schon beim ersten Etikett ermöglicht.

SICHERHEIT UND GEBÄUDE



Rohrmarkierer

LABOR UND CHEMIE



Labor allgemein

PRODUKTKENNZEICHNUNG



Barcodes/QR-Codes




Kennzeichnung



GHS/CLP-Etiketten




Inventarkennzeichnung




Lockout/Tagout




Proben



Lichtbogen-Überschlag-Hinweistiketten



Anhänger für Energiequellen



Lagerung und Entsorgung



Mülleimer


BradyGrip® bedruckbare Klettband-Etiketten mit VELCRO® Brand Hook Klettband

(B-2414)

- Organisieren und kennzeichnen Sie Kabel und Leitungen farbige mit diesem Material, das sich leicht ablösen und an anderer Stelle neu anbringen lässt.
- Ideal für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung



Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
∞	176590	JC-1000-2414	25,40	22,86	1




Polyesteretiketten mit UL-Zulassung

(B-2475)

- UL-geprüfte Sicherheit, extra beständig und widerstandsfähig gegen Abrieb, Chemikalien, Öle und Lösungsmittel
- Ideal für Lehrschilder und -diagramme, UL-konforme Kennzeichnung von Produkten/Komponenten, laufenden Arbeiten, Schalttafeln, Anlagen und Behältern/allgemeine Kennzeichnung



Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
∞	176574	JC-1125-2475	28,58	-	45,72	1
∞	176575	JC-2250-2475	57,15	-	45,72	1
∞	176576	JC-4000-2475	101,60	-	45,72	1
▲	176591	J-59-2475	25,40	12,70	-	1000
▲	176592	J-136-2475	38,10	19,05	-	1000
▲	176593	J-235-2475	38,10	25,40	-	1000
▲	176594	J-137-2475	50,80	25,40	-	1000
▲	176595	J-18-2475	76,20	25,40	-	1000
▲	176596	J-19-2475	76,20	50,80	-	750
▲	176597	J-55-2475	101,60	50,80	-	750
▲	176598	J-76-2475	101,60	76,20	-	500
▲	176599	J-25-2475	101,60	152,40	-	300




FreezerBondz™ Polyester-Kryo-Etiketten

(B-2492)

- Direktes Aufbringen auf vorgefrorenes Glas, Kunststoff und Edelstahl - Etiketten widerstehen Chemikalien, Abrieb, Lagerung in Flüssigstickstoff und Temperaturen von -196 °C bis 130 °C
- Ideal für Kryonanwendungen in Labors oder jede gekrümmte, gefrorene Oberfläche



Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle
▲	176641	J-59-2492	25,40	12,70	1000
▲	176642	J-179-2492	25,40	25,40	1000
⊕	176643	J-250-2492	25,40	12,70	1000
⊕	176644	J-249-2492	25,40	9,53	1000
⊕	176645	J-251-2492	25,40	12,70	1000
▲	176646	J-156-2492	48,26	25,40	1000
▲	176647	J-152-2492	25,40	9,53	1000




Magnetische Etiketten

(B-2509)

- Repositionierbare Etiketten sind beständig gegen mäßige Hitze, milde Chemikalien, Öl und Wasser
- Ideal für die Regale, Behälter und Aufbewahrung in Lagern



Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
∞	170450	JC-2500-2509	63,50	7,62	1
∞	170451	JC-4250-2509	107,95	7,62	1




Mehrzwecketiketten aus Papier

(B-2550)

- Wenig Aufwand, geringe Kosten und hoher Kontrast mit ausgezeichneter Wischfestigkeit
- Ideal für Barcodes, Qualitätssicherungs- und Kontrollsysteme (Test/Produktion, runde Etiketten, Datum/Uhrzeit) sowie die Kennzeichnung von Regalen und Behältern in Lagern.



Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
∞	170471	JC-4000-2550	101,60	-	45,72	1
▲	170472	J-18-2550	76,20	25,40	-	1000
∞	176587	JC-1125-2550	28,58	-	45,72	1
∞	176588	JC-2250-2550	57,15	-	45,72	1
▲	176621	J-19-2550	76,20	50,80	-	750
▲	176622	J-261-2550	74,93	109,98	-	300
▲	176623	J-262-2550	104,90	154,94	-	250



Polyester-Anhänger

(B-2551)

- Das dicke Polyester-Etikettenmaterial erfüllt die Anforderungen für Unfallverhütungs- (OSHA 1910.145) und Lockout-Anhänger (OSHA 1910.147)
- Ideal geeignet für Etiketten und Anhänger für enge Räume, Lockout, Wartungsarbeiten und Energiequellen, Lagerkennzeichnung und visuelle Kennzeichnung von Arbeitsplätzen





Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
+	170466	J-392-2551	82,55	146,05	-	200
+	170467	J-374-2551	76,20	38,10	-	500
∞	170468	JC-3250-2551	82,55	-	15,24	1
∞	176589	JC-2500-2551	63,50	-	15,24	1




Polyesteretiketten

(B-2569)

- Diese vielseitige Lösung eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen auf glatten Oberflächen
- Ideal für Lean/5S, allgemeine Gebäudekennzeichnung, Rohrkennzeichnung, OSHA/ANSI-Kennzeichnung, Maschinenetiketten, Anleitungsschilder, Grafiken, Qualitätssicherungs- und Kontrollkennzeichnung sowie Lockout/Tagout-Kennzeichnung



Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
∞	170452	JC-4000-2569	101,60	-	45,72	1
▲	170453	J-261-2569	74,93	109,98	-	300
▲	170454	J-262-2569	104,90	154,94	-	250
∞	176577	JC-1125-2569	28,58	-	45,72	1
∞	176578	JC-2250-2569	57,15	-	45,72	1
▲	176600	J-260-2569	55,12	85,09	-	500
▲	176624	J-391-2569	82,55	57,15	-	500
▲	176625	J-371-2569	88,90	127,00	-	300




BS 5609 Etiketten für den Einsatz auf Schiffen

(B-2585)

- Zertifiziert gemäß BS 5609 Abschnitt 2 und 3, um zu gewährleisten, dass die Etiketten beim Transport auf See stets zuverlässig haften, gut sichtbar sind und alle Anforderungen erfüllen
- Ideal für GHS, Gefahrstoffe, Kennzeichnung von Fässern, Seefahrt, Transport (DOT), Lagerkennzeichnung und Kennzeichnung in der Pharmazeutik



Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
∞	170469	JC-4000-2585	101,60	-	45,72	1
▲	170470	J-261-2585	74,93	109,98	-	300
∞	176586	JC-2250-2585	57,15	-	45,72	1
▲	176619	J-260-2585	55,12	85,09	-	500
▲	176620	J-262-2585	104,90	154,94	-	250



Nachhaltiger Polyester

(B-2618)

- Erstellt aus recyceltem Polyethylenterephthalat und bietet eine nachhaltige Materiallösung
- Ideal für Typenschilder und die allgemeine Kennzeichnung mit hochwertigen Barcodes und Grafiken





Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle
▲	178388	J-59-2618	25,40	12,70	1000
▲	178389	J-37-2618	38,10	12,70	1000
▲	178390	J-53-2618	50,80	12,70	1000
▲	178391	J-136-2618	38,10	19,05	1000
▲	178392	J-17-2618	50,80	25,40	1000
▲	178393	J-18-2618	76,20	25,40	1000
▲	178394	J-7-2618	69,85	31,75	850
▲	178395	J-19-2618	76,20	50,80	750
▲	178396	J-55-2618	101,60	50,80	750
▲	178397	J-76-2618	101,60	76,20	750
▲	178398	J-25-2618	101,60	152,40	300




Vinyl Material

(B-2595)

- Low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive is versatile for the widest array of applications
- Ideal for Lean/5S, general facility, pipe marking, OSHA/ANSI, PPE, machine labels and tags, quality and control, lockout, GHS and chemical, warehousing, general laboratory and more



Diagram	Art. No.	Order Reference	Label Width A (mm)	Label Height B (mm)	Label Length B (m)	Diameter C (mm)	Labels per Roll
∞	170458	JC-4000-2595	101.60	-	45.72	-	1
▲	170459	J-179-2595	25.40	25.40	-	-	1000
×	170476	J-388-2595	-	-	-	25.40	500
×	170477	J-390-2595	-	-	-	50.80	500
∞	176580	JC-1125-2595	28.58	-	45.72	-	1
∞	176581	JC-2250-2595	57.15	-	45.72	-	1
∞	176582	JC-3000-2595	76.20	-	45.72	-	1
▲	176601	J-260-2595	55.12	85.09	-	-	500
▲	176602	J-18-2595	76.20	25.40	-	-	1000
▲	176603	J-261-2595	74.93	109.98	-	-	300
▲	176604	J-262-2595	104.90	154.94	-	-	250
▲	176626	J-386-2595	38.10	38.10	-	-	1000
▲	176627	J-387-2595	50.80	50.80	-	-	500
▲	176628	J-372-2595	73.03	38.10	-	-	1000
▲	176629	J-373-2595	98.43	48.26	-	-	500
×	176630	J-389-2595	-	-	-	38.10	500




Water Dissolvable Paper Labels

(B-403)

- Complete label and adhesive removal in 30 seconds using warm water
- Ideal for laboratories, temporary identification needs and work in process



Diagram	Art. No.	Order Reference	Label Width A (mm)	Label Height B (mm)	Label Length B (m)	Labels per Roll
∞	170460	JC-2250-403	57.15	-	45.72	1
▲	170461	J-17-403	50.80	25.40	-	1000
▲	170462	J-55-403	101.60	50.80	-	750
∞	176583	JC-1125-403	28.58	-	45.72	1
▲	176605	J-19-403	76.20	50.80	-	750




Repositionable Vinyl Labels

(B-2581)

- Specialised adhesive lets you stick, unstick and reposition with ease
- Ideal for Lean/5S and work in process labelling as well as warehousing racks, bins and storage



Diagram	Art. No.	Order Reference	Label Width A (mm)	Label Length B (m)	Labels per Roll
∞	170455	JC-1125-2581	28.58	45.72	1
∞	170456	JC-2250-2581	57.15	45.72	1
∞	170457	JC-4000-2581	101.60	45.72	1







Chemikalienbeständiges Polypropylenmaterial (B-7425J)

- Anspruchsvoll für Beständigkeit gegenüber Flüssigstickstoff, Autoklaven und aggressiven Chemikalien
- Ideal für Laboretiketten (Proben, Objektträger, Röhrchen und Fläschchen) sowie für GHS-, Gefahrgut-, Fass-, Transport- (DOT) und Pharma-Anwendungen



Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge C (mm)	Zweiter Etikettendurchmesser C (mm)	Etiketten pro Rolle
∞	170463	JC-4000-7425J	101,60	-	45,72	-	1
▲	170464	J-256-7425J	33,02	15,24	-	-	1000
▲	170478	J-156-7425J	48,26	25,40	-	-	1000
▲	170479	J-152-7425J	25,40	9,53	-	-	1000
∞	176584	JC-1125-7425J	28,58	-	45,72	-	1
∞	176585	JC-2250-7425J	57,15	-	45,72	-	1
▲	176606	J-179-7425J	25,40	25,40	-	-	1000
▲	176607	J-59-7425J	25,40	12,70	-	-	1000
▲	176608	J-136-7425J	38,10	19,05	-	-	1000
▲	176609	J-235-7425J	38,10	25,40	-	-	1000
▲	176610	J-258-7425J	38,10	44,45	-	-	1000
▲	176611	J-137-7425J	50,80	25,40	-	-	1000
▲	176613	J-53-7425J	50,80	12,70	-	-	1000
▲	176614	J-260-7425J	55,12	85,09	-	-	500
▲	176615	J-18-7425J	76,20	25,40	-	-	1000
▲	176616	J-19-7425J	76,20	50,80	-	-	750
▲	176617	J-261-7425J	74,93	109,98	-	-	300
▲	176618	J-262-7425J	104,90	154,94	-	-	250
⊗	176631	J-249-7425J	25,40	9,53	-	9,53	1000
⊗	176633	J-251-7425J	25,40	12,70	-	11,18	1000
⬢	176634	J-88-7425J	25,40	19,05	-	-	1000
⬢	176635	J-37-7425J	12,70	38,10	-	-	1000
▲	176636	J-371-7425J	88,90	127,00	-	-	300





Acryl-Laminatüberzug (B-910)

- Genießen Sie lang anhaltenden Schutz im Innen- und Außenbereich mit dem Acryl-Laminatüberzug für BradyJet-Etiketten mit hervorragender Beständigkeit gegen Abrieb und UV-Strahlung
- In vorgestanzten Größen oder als Endlosrollen erhältlich



Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (mm)	Etiketten pro Rolle
∞	149257	LAM-6000-910	165,10	-	36,56	1
∞	149258	LAM-4000-910	114,30	-	36,56	1
∞	149259	LAM-2250-910	69,85	-	36,56	1
∞	149260	LAM-8000-910	215,90	-	36,56	1
▲	175440	LAM-260-910	91,44	61,47	-	340
▲	175441	LAM-261-910	116,33	81,28	-	270
▲	175442	LAM-262-910	161,29	111,25	-	200
▲	175443	LAM-265-910	184,15	260,35	-	100
▲	175444	LAM-267-910	217,17	161,29	-	120



PermaShield™ Etiketten

- 2-in-1-Paket, das ein bedruckbares Etikett (Optionen Polyester oder Vinyl) und ein transparentes Schutzlaminat aus Polyester in der passenden Größe beinhaltet
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine erhöhte Beständigkeit erfordern, z. B. Produktetiketten, Logos, Right-to-Know-Etiketten, Barcodes und Sicherheitsschilder




Diagramm	Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle
◇	176648	JPSL-18-2595	76,20	25,40	750
◇	176649	JPSL-18-2475	76,20	25,40	800
◇	176650	JPSL-19-2475	76,20	50,80	500
◇	176651	JPSL-136-2475	38,10	19,05	800
◇	176652	JPSL-137-2475	50,80	25,40	800
◇	176653	JPSL-235-2475	38,10	25,40	800
◇	176654	JPSL-260-2569	55,12	85,09	300
◇	176655	JPSL-260-2595	55,12	85,09	300
◇	176656	JPSL-261-2569	74,93	109,98	250
◇	176657	JPSL-261-2595	74,93	109,98	250

► **Brady entwickelt stets neue Lösungen, um Ihnen optimale Kennzeichnungsmethoden anzubieten. Scannen Sie diesen Code, um unser neuestes Etikettensortiment kennenzulernen.**



Druckerspezifikationen

Druckerspezifikationen	
Drucktechnologie	Inkjet
Druckauflösung (dpi)	4800
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	30,48
Farbdruck	Vollfarbe
Max. Etikettenbreite (mm)	107,95
Min. Etikettenbreite (mm)	17,78
Empfohlene Druckmenge / Tag	5000
Speicherkapazität	32 GB – erweiterbar über USB
Anschlussoptionen	Ethernet USB-C WLAN* USB-Host
Software-Kompatibilität	Brady LINK360® Brady Workstation Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Barcode-Typ	Mehr über Brady Workstation, Mehr über Software
Integrierte Symbole	Gemäß Software

* WLAN bei ausgewählten Modellen

Technische Daten	
Abmessungen	376,30 mm (B) x 230,89 mm (H) x 515,70 mm (T)
Gewicht (kg)	16,33
Geräteindikatoren	Anwendungs-LED Strom-LED
Schneidevorrichtung	Nach Etikett, am Ende des Druckauftrags oder kein Abschneiden Standardschneider Gerader Schnitt Ohne Etikettenaufbewahrung
Gewährleistung	2 Jahre

**Belgien und Luxemburg**

Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Dänemark

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Frankreich

Roncq
+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Italien

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Mittlerer Osten

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Norwegen

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polen

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

**Schweden, Finnland, Estland,
Lettland, Litauen**

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Slowakei

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Spanien & Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Südafrika

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Tschechische Republik

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Türkei

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Ungarn

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Unsere Mission ist die Entwicklung von
Kennzeichnungslösungen zum Schutz von
Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf
www.bradyeurope.com zum Herunterladen verfügbar.



Suchen Sie nach: EUR-M-447-GE



Y6157027

Ihr Brady Fachhändler