

特点

- 带保护接地的插头，带绝缘引脚
- 易于连接到电源接地，用于操作人员和 EPA 的其他元件
- 用于工厂和现场
- 由 ABS 模制而成

RS Pro ESD 接地联结插头，带 10mm 接线柱 x 2 4mm 插座

RS 库存号： 287-7559



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 接地联结插头适用于英国欧洲 CEE (7) VII Schuko 插座，用于比利时，法国，德国，荷兰和西班牙接地联结点 (EBP) 插头，提供通用接地点，用于在 ESD 保护区域 (EPA) 使用保护接地。插头可安装到电源插座中，仅与接地导线连接。是否模制绝缘塑料引脚代替带电引脚和中性引脚，以便在插座中实现正向定位？RS PRO 系列的 ESD 接地配件，包括连接插头、接线盒、连接支架和电线，以及更多有助于消除静电放电的设备，这些静电可能会对静电敏感元件或设备造成危险。

2877559 - 欧式接地联结插头，2 x 10 mm 螺柱

2877543 - 欧式抗静电接地联结插头，带 10 mm 螺柱 x 2 4 mm 插座

一般规格

附件类型	接地点
连接器类型	10mm 螺柱 x 2 4mm 插座
插头类型	欧洲
符合 en 61340-5-1	是的
包括缆线	是的
颜色	黄色、
应用	ESD 接地配件是工作场所安全系统的一部分，用于监控和/或消除可能对电脑硬盘等电子元件构成危险的静电积聚或放电。

电气规格

导线电阻	2 MΩ
------	------

机械规格

螺柱尺寸	10mm
尺寸	63 毫米 x 49 毫米 x 49 毫米
重量	36g

认证

合规性 / 认证	esd s20.20 和 en 61340-5-1 esd
----------	-------------------------------

