

Ficha de datos

Código RS 106-5306

## MINIMEDIDOR DE TEMPERATURA/HUMEDAD DE BOLSILLO RS



### Características:

- Unidad seleccionable: °C / °F.
- Pantalla doble de temperatura y humedad.
- Función para retener a la vez las lecturas de humedad y temperatura.
- Función para tener a la vez las lecturas de valor máximo, mínimo y media (MAX/MIN/AVG).
- Desconexión automática.
- Indicación de batería baja.
- Medición de punto de condensación y temperatura de bulbo húmedo.

## Especificaciones:

- Pantalla: Pantalla LCD doble. Valor máximo de 9.999 (pantalla principal) y 999 (pantalla secundaria).
- Velocidad de muestreo: 1 vez por segundo.
- Rango de medición:
  - Temperatura:  $-20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $50,0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4,0\text{ }^{\circ}\text{F}$ ~ $+122,0\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).
  - Humedad: 1,0 %~99 % de humedad relativa (sin condensación).
- Precisión:
  - Temperatura:  $\pm 1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 1,8\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).
  - Humedad:  $\pm 3,5\text{ }%$  para 20 %~90 %;  $\pm 5\text{ }%$  para 1 %~19,9 % y 90,1 %~99 %.
- Fuente de alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V MN2400 LR03 AM4.
- Duración de la batería: Unas 50 horas.
- Dimensión: 107 x 48 x 23 mm (long. x anch. x alt.).
- Peso: Aproximadamente 80 g con las pilas instaladas.
- Accesorios: Manual, pilas y bolsa de transporte.