

FL LCX 50-OHM-RSMA - 终端电阻

2702702

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702702>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



终端电阻50 Ω，RSMA（针式）连接方法，用于比如漏波电缆应用中WLAN设备未被使用的天线接口。

产品描述

终端电阻拧接在比如漏波电缆应用中WLAN设备未被使用的天线接口上。这样就能以正确的阻抗端接连接，并防止不必要的干扰。

商业数据

订货号	2702702
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DNN2Z3
产品关键代码	DNN2Z3
目录页面	页码394 (C-6-2019)
GTIN	4055626299211
单件重量（含包装）	7.2 g
单件重量（不含包装）	5.5 g
原产地	DE

FL LCX 50-OHM-RSMA - 终端电阻



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702702>

技术数据

说明

应用说明

应用说明	只用于工业应用
------	---------

产品属性

产品类型	模块电阻
------	------

电气特性

频率范围	0 GHz ... 6 GHz
阻抗	50 Ω

连接数据

连接方式	RSMA (公)
------	------------

尺寸

长度	17.4 mm
直径	8 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C
-------------	------------------

FL LCX 50-OHM-RSMA - 终端电阻



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702702>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

FL LCX 50-OHM-RSMA - 终端电阻

2702702

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702702>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	0b9a643f-6d2b-4037-b7b4-ff64eb9606fa

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn