

## SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, contre-écrous renforcés par fibre de verre, pour une stabilité mécanique maximale, pour le verrouillage dans les orifices sans filetage



Bonne résistance chimique



Temps d'assemblage



Résistance aux huiles



Résistance aux intempéries



Résistance aux UV



Différentes homologations

### Avantages

Fibre de verre renforcée aux propriétés mécaniques optimales

La surface de maintien permet d'éviter toute éraflure sur le boîtier lors du montage avec la clé

### Homologations / références de la norme

UL File n° E79903

### Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423

Base pour informations techniques DIN IEC 62444

### Remarques

Dernière mise à jour (17.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® GMP-GL-M

L'homologation UL n'est valable que si ce contre-écrou est utilisé avec un presse-étoupe SKINTOP® en plastique.

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM Classe 5.0 - Description : Contre-écrou pour presse-étoupe à visser
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000940 ETIM 6.0 Classe-Description : Contre-écrou pour presse-étoupe
Sur demande:	Version sans embase (sans surface pour outil de montage)
Couleur:	RAL 7001, gris argenté RAL 7035 gris clair RAL 9005 noir/résistant aux UV
Matériau:	Polyamide, renforcé de fibres de verre
Plage de température:	Statique : -40 °C à +100 °C Dynamique : -20 °C à +100 °C

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SKINTOP® GMP-GL-M**

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Taille de clé SW en mm	Pièces / conditionnement
<b>SKINTOP® GMP-GL-M gris argenté</b>			
53119000	M 12 x 1,5	17	100
53119010	M 16 x 1,5	22	100
53119020	M 20 x 1,5	27	100
53119030	M 25 x 1,5	34	100
53119040	M 32 x 1,5	41	100
53119050	M 40 x 1,5	50	25
53119060	M 50 x 1,5	60	25
53119070	M 63 x 1,5	75	25
<b>SKINTOP® GMP-GL-M noir</b>			
53119100	M 12 x 1,5	17	100
53119110	M 16 x 1,5	22	100
53119120	M 20 x 1,5	27	100
53119130	M 25 x 1,5	34	100
53119140	M 32 x 1,5	41	100
53119150	M 40 x 1,5	50	25
53119160	M 50 x 1,5	60	25
53119170	M 63 x 1,5	75	25
<b>SKINTOP® GMP-GL-M gris perle</b>			
53119003	M 12 x 1,5	17	100
53119013	M 16 x 1,5	22	100
53119023	M 20 x 1,5	27	100
53119033	M 25 x 1,5	34	100
53119043	M 32 x 1,5	41	100
53119053	M 40 x 1,5	50	25
53119063	M 50 x 1,5	60	25
53119073	M 63 x 1,5	75	25

Dernière mise à jour (17.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
 PN 0456 / 02\_03\_16