

LUMINA

AA20PJIO50B10-11x20

EAN 4031582317466

Roulette pivotante, Chape en polypropylène
, Tige lisse avec circlips. Corps de roue polypropylène, Bandage:
caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	8 mm
Largeur de la roulette	55 mm
Tige lisse avec circlips	11 x 20 mm
Déport	20 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm
Hauteur	54 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN12529
Poids	0.105 kg
Rayon d'encombrement	52 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Construction et montage

