


chape de tige SG-M20X1,5

N° de pièce: 6147

★ Programme standard

avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable (côté tige),
selon DIN ISO 8140.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M20x1,5
Conforme à la norme	ISO 8140
Raccord fileté	Taraudage M20x1,5
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	793 g
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau fourche	Acier zingué
Matériau écrou	Acier zingué