


产品参数表

规格



12槽以太网、Xbus双总线底板，电源不占槽位



BMEXBP1200

主要信息

产品系列	Modicon X80
附件/独立安装部件类型	机架

补充信息

槽位数	8 bus X + Ethernet 4 Bus X
产品适用范围	I/O模块 特殊应用模块 BMXCPS电源 BMX processor BME processor
功耗 [W]	283 MW 3.3 V DC 3.9 W 24 V DC
电气连接	1 连接器 (XBE) 扩展模块
固定模式	通过 4 个 M6 螺钉, 安装于 底板安装 通过 4 个螺钉 - 直径: 4.32...6.35 mm, 安装于 面板
电流消耗	164 mA 在...上 24 V 直流 86 mA 在...上 3.3 V 直流
MTBF 可靠性	1166108 H
净重	1.377 kg

环境

IP 等级	IP20
运行温度	0...60 °C
相对湿度	5...95 % 无冷凝
符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.000 cm
Package 1 Width	16.000 cm
Package 1 Length	56.500 cm
Package 1 Weight	1.376 kg
Unit Type of Package 2	S04

免责声明：◆◆◆文档不代表或不用于特定用户/应用产品的适用性或可靠性

Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	40.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	11.860 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	54.000 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

健康安全绩效



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[支持](#)

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

环境披露

[产品环境文件](#)

Weee


该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)

尺寸图

尺寸



尺寸 (毫米)

a		b	c
空机架	装有扩展模块的机架		
503.2	504.38	105.11 注: 装有 CPU 情况下的总高度为 134.6。	19


尺寸 (英寸)

a		b	c
空机架	装有扩展模块的机架		
19.81	19.85	4.14 注: 装有 CPU 情况下的总高度为 5.30。	0.75

安装和间隙


最小间隙

带走线槽的机柜中典型安装的最小间隙



- a 侧面间隙 : > 40 mm (1.57 in.)
- b 顶部和底部与周围物体的间隙 : > 20 mm (0.79 in.)
- 1 直接安装或使用保护层
- 2 布线管道或线架

将机架安装并固定在面板上



注: 可以在固定孔中使用 M4、M5、M6 或 UNC #6 螺钉。


尺寸 (毫米)

a	b
462.9	475.6

尺寸 (英寸)

a	b
18.22	18.72

安装在 Telequick 网格 **AM1-PA** 和 **AM3-PA** 安装网格上



用四颗 M4、M5、M6 或 UNC #6 螺钉固定机架

Image of product / Alternate images

Alternative





