

HC-STA-B48-SHWSC-2SSM40-EMC-AL - 壳体

1424874

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424874>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



面板式安装底座外壳 B48，带单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，保护盖板材料: PA，电缆出线: 2，水平，2x M40，高度: 99 mm，电缆密封: 无，保护盖: 是，标准

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1424874
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
目录页面	页码645 (C-2-2019)
GTIN	4055626382777
单件重量（含包装）	1,309 g
单件重量（不含包装）	1,050 g
原产地	CN

HC-STA-B48-SHWSC-2SSM40-EMC-AL - 壳体

1424874

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424874>



技术数据

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板式安装底座外壳
应用	标准
类型	B48
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x M40
型号	高型设计
保护盖	是
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	120 mm
高度	99 mm
长度	132 mm
孔径	6.5 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (互锁) V0 (保护盖)
密封材料	NBR，导电
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
保护盖板材料	PA
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	2x M40
锁紧类型	锁扣

连接数据

紧固扭矩	3 Nm ... 5 Nm (用于表面安装壳体上的M6安装螺钉)
------	----------------------------------

安装


组装说明	一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。
------	---------------------------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66 (带已锁定的保护盖)
	IP67 (插入时)
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
冲击强度	IK08
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

图纸

尺寸图



尺寸图

1424874

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424874>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424874>

DNV

认证ID: TAE000037S



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	8a0c9711-0945-4815-8b14-a60faa1e619c

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn