

SC Connector Single Mode f. cable-ø2.8mm



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	20 10 125 5220
规格	SC Connector Single Mode f. cable-ø2.8mm
浩亨电子目录	https://harting.com/20101255220

标识

类别	插针
系列	SC
插针类型	光纤插针
插针端子介绍	用于单模光纤9 /125µm

版本

制造过程	车削针
------	-----

技术参数

极限温度	-40 ... +85 °C
------	----------------

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

商业数据

包装尺寸	1
净重	5.8 g
原产国	德国



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

欧洲海关关税号	85367000
GTIN	5713140133600
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522