

特点

- 高质量 3 引脚 AS3112 插头、用于澳大利亚或新产品 新西兰
- 2.5 m 通用电源电缆、H05VV-f、1.00 mm²
- iec 连接器选项具有直向、C13 型连接器、符合 EN60320 标准
- 裸电缆选项剥离 25 mm、带 黄铜套圈导线

RS Pro 电源电缆、末端接至 a/nzs 3112 、澳大利亚 / 新西兰插头、 10 a 、 250 v

RS 号: 321-168



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 提供的这款 3 引脚 AS3112 插头完全模制到 2.5 m 通用电源线上。提供剥离后自由端或端接 IEC320 型 C13 连接器。此系列电源电缆可用作澳大利亚的标准电源线、适用于各种较大的家用和商用电器。所有型号均高度可靠且质量极佳

此系列中提供

库存号 [321-174](#) 是澳大利亚 / 新西兰 AS3112 电源线、带 C13 连接器

库存号 [321-168](#) 是一款澳大利亚 / 新西兰 AS3112 电源线、端部未端接

一般规格

连接器 a	无终端接头
接头 b	AS/NZS 3112, 澳大利亚式/新西兰式插头
护套颜色	黑色
连接器 a 型	cee 7/7.
电源插头类型	i 型-澳大利亚 / 中国
电源插座类型	iec 60320 C13
连接器 b 型	cee 7/7.
火灾行为	阻燃
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直角
接头 a 性别	母
接头 b 极性	公
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐（电视、卫星盒、路由器等） 工业机器和设备办公桌（监控器、计算机、电话）任何需要由电源供电的电气设备

电气规格

额定电流	10A
额定电压	250V
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	0.5mm ² -1mm ² >30N 1.25mm ² -1.5mm ² >60N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

机械规格

长度	2.5m
横截面积	7mm
重量	175g
拔出力	10N-50N
量规	1.00mm ²
铜线绞线	48 股 0.202 毫米的绞线 ² .

操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur /
符合标准	saa. ; iec 60320 ; IEC320 ; AS3112 ; EN60320

