




Répartiteur passif en T

Y-splitter/STM12/2xUS



Application		
Version		pour capteurs de pression PNI
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	3
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	38
Matières		boîtier: PUR
Remarques		
Remarques		orientation connecteurs A/B verticaux (pour un capteur positionné verticalement)
Unité d'emballage		1 pièces

Répartiteur passif en T

Y-splitter/STM12/2xUS

Raccordement électrique

Raccordement

