

## R 15-STI-C-2,5 QMM (AU)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 000 6126
规格	R 15-STI-C-2,5 QMM (AU)
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09150006126">https://harting.com/09150006126</a>

### 标识

类别	插针
系列	Han D <sup>®</sup>
插针类型	压接针

### 版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
制造过程	车削针

### 技术参数

导体截面积	2.5 mm <sup>2</sup>
导体截面积 [AWG]	AWG 14
额定电流	≤10 A
接触电阻	≤3 mΩ
剥线长度	6 mm

### 材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50



Pushing Performance  
Since 1945

## 材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

## 商业数据

包装尺寸	100
净重	0.64 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140021921
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522