

Han-Eco 16A-HSE-M25 w. cable gl.



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 46 116 0546
规格	Han-Eco 16A-HSE-M25 w. cable gl.
浩亭电子目录	https://harting.com/19461160546

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Eco® A
上壳/底座类型	上壳
上壳/底座介绍	集成电缆紧固件

版本

尺寸	16 A
版本	边出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M25
锁定类型	单锁扣

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65
夹持范围	9 ... 17 mm

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃纤维
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料(密封件)	NBR
颜色(密封件)	RAL 9005 (乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 61984 EN 45545-2 铁路车辆防火
认证	CE

商业数据

包装尺寸	1
净重	85.51 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140176317
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466