

4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Productcode: ICUSB2324



Met deze 4-poorts USB naar RS232 seriële hub kunt u tot vier RS232 seriële apparaten op uw Mac of pc laptop of desktopcomputer via één USB-poort aansluiten, alsof de computer beschikte over geïntegreerde DB9M seriële connectors.

De RS232 seriële hub is compact ontworpen om waardevolle werkruimte te behouden en is uitgerust met busvoeding zodat geen externe voedingsadapter nodig is.

Deze betrouwbare USB/RS232 seriële adapter hub is een voordelige oplossing die de compatibiliteitskloof overbrugt tussen moderne voor USB geschikte computers en oudere RS232 seriële randapparaten, en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verbind modems, digitizer tablets, muizen, barcodescanners, GPS-ontvangers, ISDN klemadapters, mobiele telefoons, scanners, UPS's en POS-apparatuur met uw systeem
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- Gevoed via USB-bus - geen externe voedingsadapter nodig
- Gemakkelijke plug-and-play installatie

- Voldoet volledig aan de USB 1.1-specificaties en is compatibel met USB 2.0
- Biedt u vier extra RS232 seriële poorten

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	4
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Industriestandaarden	RS232
	USB 1.1
Chipsetcode	FTDI - FT232RL

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
FIFO	256 Bytes

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Externe poorten	DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
	macOS 10.6 tot 10.15
	Linux Kernel 3.0.x tot 5.4.x <i>(Alleen LTS-Versies)</i>

Speciale opmerkingen /



vereisten

Systeem- en kabelvereisten Eén vrije USB-poort

Voeding

Vermogensopname 1 ~ 1.5W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Opslagtemperatuur -20 to 85°C (-4 to 185°F)

Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 6.0 ft [1.8 m]

Lengte product 5.9 in [15 cm]

Breedte product 2.6 in [66.5 mm]

Hoogte product 1.0 in [26 mm]

Gewicht product 6.2 oz [175 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 5.9 in [15 cm]

Package Height 2.1 in [53 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 13.3 oz [378 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 4-poorts seriële hub



USB-kabel

Driver-CD

Handleiding

montagebeugel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

