


**06160040**

RCK 16 - Autocentrante

**Disegno Tecnico 2D**

**Vista 3D Dinamica**
**Specifiche Tecniche**

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Codice articolo (CODE)                                 | 06160040 |
| Ød (DD) mm                                             | 40       |
| ØD (D) mm                                              | 65       |
| L1 (L1) mm                                             | 17       |
| L2 (L2) mm                                             | 22       |
| L3 (L3) mm                                             | 28       |
| L (L) mm                                               | 34       |
| Coppia max Mt (MT) Nm                                  | 900      |
| Pressioni - Albero (CPS) N/mm <sup>2</sup>             | 175      |
| Pressioni - Mozzo (CPH) N/mm <sup>2</sup>              | 105      |
| Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Num. (CSN)       | 8        |
| Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Tipo (CST)       | M6x20    |
| Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Coppia (CSTQ) Nm | 17       |
| Filetto di estrazione - Tipo (ETT)                     | M6       |
| Filetto di estrazione - Num. (ETN)                     | 4        |
| Peso (WEIGHT) kg                                       | 0.50     |