

**KH08** **Douille à billes**

Douille à billes KH..., série compacte, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés, conservé et regraissable

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Size code	08
-----------	----

dimensions principale & données de performance

F_w	8 mm	Diamètre arbre
D	15 mm	Diamètre extérieur
L	24 mm	Longueur
C_{min}	410 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 min}$	280 N	Capacité de charge stat.
C_{max}	475 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 max}$	400 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	11,9 g	Poids

Cotes de montage

J_{L4}	6 mm
N_2	2 mm

