

CARACTERÍSTICAS

- 7 machos de roscar con tamaños de rosca: m3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 7 brocas de tamaños incluidos: 2,5mm, 3,3mm, 4,2mm, 5,0mm, 6,8mm, 8,5mm, 10,2mm
- Fabricado de acero de alta velocidad (HSS)
- Clase de tolerancia de macho de roscar: 6h
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones

Juego de brocas y machos de roscar de acero de alta velocidad RS PRO

RS Código RS: 917-2602



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Presentamos el juego de brocas y machos de roscar de 14 piezas de nuestra propia marca RS PRO, un juego compacto de alta calidad ideal para una gran variedad de tareas de bricolaje, como cortar roscas en materiales y taladrar orificios cuando se utiliza con una herramienta eléctrica o manual como una llave giramachos o un taladro. El juego de 14 piezas dispone de una construcción HSS (acero de alta velocidad) para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

Especificaciones

Tipo	Juego de machos de roscar
Estándar de rosca	Métrico
Contenido	7pcs Tapón de acanaladura recto HSS ISO529: m3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 Brocas HSS DIN338 7pcs: 2,5mm/3,3mm/4,2mm/5,0mm/6,8mm/8,5mm/10,2mm
Número de piezas	14
Aplicaciones	Construcción, bricolaje, fontanería, talleres, renovaciones

Especificaciones mecánicas

Material	Acero de alta velocidad
-----------------	-------------------------

