

CARATTERISTICHE

- Assemblaggio dei cavi
- Cablaggio sotto il pianale
- Gestione e riordino dei cavi
- Ottima protezione per cablaggi e cablaggi
- Racchiudere fibre ottiche
- Protezione rapida su cavi allentati

Tubo protettivo in plastica flessibile, nero spaccato RS PRO 16mm x 100m

Codice RS: 875-0249



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre

una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Gamma RS PRO di tubi protettivi flessibili apribili, creati e progettati per la protezione e la struttura del cablaggio elettrico attraverso macchinari o edifici. I tubi protettivi con apertura sono una scelta strategica per gli utenti che desiderano racchiudere i cavi in modo ordinato o che hanno bisogno di riparare i tubi protettivi danneggiati

Specifiche generali

Tipo di condotto	Flessibile, diviso
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Materiale di rivestimento	Non rivestito

Specifiche meccaniche


Diametro nominale	16mm
Diametro esterno	16mm
Diametro interno	10,7mm
Lunghezza	100mm

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio massima	+80°C
Temperatura di esercizio minima	-20°C

Omologazioni

Conformità/certificazioni	2011/65/EU e 2015/863
Standard soddisfatti	Conformità RoHS



Unit : mm

Split Design	AØ	BØ	C	Packing
8750249	10.7±0.4	14.0±0.4	1.1	100M
8750258	15.0±0.4	19.5±0.4	3.5	100M
8750251	21.2±0.4	25.8±0.4	3.1	100M
8750255	24.3±0.4	32.0±0.4	3.61	50M
1854061	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6	100M