



IQ10-03BPPKQ8S

IQB

電感式近接開關

SICK
Sensor Intelligence.



訂購資訊

型號	貨號
IQ10-03BPPKQ8S	1055467

其他設備結構與配件 → www.sick.com/IQB

詳細技術資料

特徵

結構型式	方形
尺寸 (寬 x 高 x 深)	10 mm x 28 mm x 16 mm
檢測範圍Sn	3 mm
金屬材質上的安裝	齊平式
開關頻率	2,000 Hz
連接類型	配備M12 4-Pin公接頭的電纜線, 0.2 m
開關輸出	PNP
輸出功能	補償值
電氣規格	DC 4導線
IP等級	IP68 ¹⁾

¹⁾ 按照EN 60529標準.

機械/電氣

電源電壓	10 V DC ... 30 V DC
殘餘漣波	≤ 10 % ¹⁾
電壓降	≤ 3 V ²⁾
耗電量	20 mA ³⁾
時間延遲	≤ 100 ms
遲滯	5 % ... 15 %
可重複性	≤ 2 % ⁴⁾ ⁵⁾
溫度漂移 (S _r)	± 10 %

¹⁾ U_V.

²⁾ I_a max時.

³⁾ 無負載.

⁴⁾ U_B與T_a恒定.

⁵⁾ S_r.

EMC	按照EN 60947-5-2標準
持續電流 I_a	$\leq 200 \text{ mA}$
電纜線材質	PVC
短路保護	✓
極性反向保護	✓
脈衝突波保護	✓
耐衝擊性與耐震性	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
工作環境溫度	-25 °C ... +75 °C
外殼材質	塑膠, VISTAL®
感測面材質	塑膠, VISTAL®
最大鎖緊扭力	$\leq 1 \text{ Nm}$

1) U_V .2) $I_a \text{ max}$ 時.

3) 無負載.

4) U_b 與 T_a 恒定.5) S_r .

安全相關參數

MTTF _D	1,439 年
DC _{avg}	0%

衰減係數

不鏽鋼 (V2A)	0.7
鋁 (Al)	0.4
銅 (Cu)	0.3
黃銅 (Ms)	0.5

安裝提示


備註	相關圖片請參見“安裝提示”
A	0 mm
B	10 mm
C	10.3 mm
D	9 mm
E	0 mm
F	24 mm
G	0 mm

分類

ECl@ss 5.0	27270101
ECl@ss 5.1.4	27270101
ECl@ss 6.0	27270101
ECl@ss 6.2	27270101
ECl@ss 7.0	27270101
ECl@ss 8.0	27270101
ECl@ss 8.1	27270101


ECI@ss 9.0	27270101
ECI@ss 10.0	27270101
ECI@ss 11.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

安裝提示




連接示意圖

Cd-006



尺寸圖 (尺寸 (mm))

IQ10, 電纜線



- ① 接頭
② LED指示燈270°

推薦配件

其他設備結構與配件 → www.sick.com/IQB

	簡要說明	型號	貨號
插頭與電纜線			
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: - 電纜線: 無屏蔽	DOS-1204-G	6007302
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: - 電纜線: 無屏蔽	DOS-1204-W	6007303
	A接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: - 電纜線: 無屏蔽	STE-1204-G	6009932
	A接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: - 電纜線: 無屏蔽	STE-1204-W	6022084
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式, A型編碼 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PVC, 無屏蔽, 2 m	YF2A14-020VB3XLEAX	2096234
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式, A型編碼 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PVC, 無屏蔽, 5 m	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式, A型編碼 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PVC, 無屏蔽, 2 m	YG2A14-020VB3XLEAX	2095895
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式, A型編碼 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PVC, 無屏蔽, 5 m	YG2A14-050VB3XLEAX	2095897

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com