

# Scheda dati

Specifiche



switch di rete, Modicon Networking, standard non gestito, 6 porte per rame con 2 porte per fibra ottica monomodale

MCSESU083F2CS0

**Prezzo: 1.894,00 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon
Tipo Prodotto	Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet
concetto	Transparent Ready
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP
porta Ethernet	10/100BASE-TX - 6 porte cavo in rame 100BASE-FX - 2 porte fibra ottica
numero massimo di switch in cascata	Illimitato

## Caratteristiche tecniche

tipo di connessione integrata	RJ45 schermato cavo in rame SC duplex fibra ottica
mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame Fibraottica monomodale per fibra ottica
Distanza massima del cavo tra i dispositivi	100 m cavo in rame
Lunghezza fibra ottica	32,5 km 9/125 µm
attenuazione	0...16 dB (9/125 µm)
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	12...24 V
Limiti della tensione di alimentazione	9,6...32 V CC SELV
potenza assorbita	3,8 W
collegamento elettrico	Connettore estraibile 3 vie alimentazione
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Marcatura	CE UL RCM
segnalazione locale	1 LED (verde)alimentazione: 1 LED per via (giallo)trasmissione dati (ETH LINK): 1 dual colour LED (verde/giallo)stato collegamento:
sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
Larghezza	45 mm
Altezza	110 mm
Profondità	88 mm
Peso Netto	0,235 kg

## Ambiente

<b>Temperatura Ambiente Operativa</b>	0...60 °C
<b>umidità relativa</b>	10...95 % senza condensa
<b>Grado Di Protezione Ip</b>	IP30
<b>Comandi</b>	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
<b>Norme Di Riferimento</b>	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
<b>Certificazioni prodotto</b>	CE UL RCM

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Numero di unità per confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	6,500 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	16,500 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	24,000 cm
<b>Confezione 1: peso</b>	378,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	8
<b>Confezione 2: altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	3,530 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 months
-----------------	-----------



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

WEEE

Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.