

Code stock: Not on Stock

Prix*: 186.00 USD



Principales

Gamme	Multi9
Nom du produit	Multi9 N40
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	N40N
Application de l'appareil	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position neutre	Gauche
[In] courant nominal	4 A à 50 °C se conformer à EN/IEC 60947-2
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Technologie du déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	10 KA Icu à 240 V CA 50/60 Hz entre phase et neutre conforme à EN/IEC 60947-2
Normes	EN/IEC 60947-2

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	240 V CA 50/60 Hz entre phase et neutre
Limite de déclenchement magnétique	8,5 x In +/- 20 % CA
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	7,5 KA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 240 V CA 50/60 Hz
Classe de limitation	3 se conformer à EN/IEC 60947-2
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 KV se conformer à EN/IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui conforme à EN/IEC 60947-2
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 Mm
Largeur	18 Mm

Profondeur	78 Mm
Poids Net	0,115 Kg
Couleur	Gris
Durée de vie mécanique	20000 Cycle
Durée de vie électrique	20000 Cycle
Dispositif de cadenassage	Cadenassable
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas)0,75...16 mm ² - rigide Borne du type à cage (haut ou bas)0,33...10 mm ² - flexible Borne du type à cage (haut ou bas)0,33...10 mm ² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	13 Mm pour haut ou bas connexion
Couple de serrage	2 N.M haut ou bas
Protection différentielle	Bloc séparé

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à EN/IEC 60947-2
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US10DE200908
Programme promotionnel	ODE2
GTIN	3606480572241
Rentabilité	Non
Pays d'origine	FR

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	1,800 Cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	115,000 G
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	9,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	22,500 Cm
Poids de l'emballage 2	1,430 Kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	144
Hauteur de l'emballage 3	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 Cm
Poids de l'emballage 3	17,650 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	53
Empreinte carbone du cycle de vie total	15 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	0.808033343
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.016014563
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.005836116
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	14.00234483
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	67 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Empreinte carbone de la fin de vie	0.322133139
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.3 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	15
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 🔗
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**