

# 操作 器

分销方  
Rs-online



704.071.218



<https://rs-online.eao.com/component/704.071.2...>

您的产品:

---



## 704.071.218 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 40 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	铝原色
前挡圈材质:	铝

### 安装

设计:	平面的
安装开孔:	Ø 30.5 mm
安装类型:	面板安装

### 操作

灯罩颜色:	红色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	蘑菇头
灯罩透明度:	不透明

### 电气特性

标准:	开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1
-----	-------------------------------

### 机械特性

开关动作:	自复位
-------	-----

机械寿命:  $\leq 3$  百万次  
操作力: 6.2 N  
操作行程: 约 5.8 mm  $\pm$  0.2 mm  
重量: 0.038 kg

#### 环境条件

IP保护: 正面为IP65  
工作温度: - 40 °C ... + 55 °C  
储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

#### 证书

REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant

#### 其他

简述: 操作器,  $\varnothing$  30.5 mm,  $\varnothing$  40 mm, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 圆形, 铝原色, 铝, 阳极氧化, 自复位


外壳颜色: 灰色

外壳材质: 塑料


提示: 最多可安装3个开关元件  
由于生产技术原因, 阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同

最大开关单元的数量: 3

接线图:



安装开孔:



- A = 螺钉端子
- B = 推入式端子
- C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



A = 螺钉端子