



RS Pro, Blue rubber wheel, dia. 200mm

171-8321

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux

Fiche technique

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de bandage	48 mm
Alésage - Ø	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	400 kg

Les avantages en un coup d'œil

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○

