



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Pro 1000 VA

UPS PowerValue 11LI Pro 1000 VA



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11LI Pro 1000 VA
ID du produit	4NWP100177R0001
EAN	7640169262678
Description du catalogue	UPS PowerValue 11LI Pro 1000 VA
Description longue	On-line / Écran LCD intuitif / Interfaces USB et RS232 / RJ11&RJ45 pour télécoms / Taille compacte / Batterie facile à remplacer / Ventilateur de refroidissement / Protection batterie contre surcharge, les décharges excessive et surchauffe.

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD004620
Informations RoHS	4NWD004322
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	cc1c2097-a9b0-4b46-9ebb-565f3d0fceb7 Switzerland
SCIP simplifié	83d66f91-5a30-416a-a3c0-b51e181a55bb Germany 7e920fc2-4c85-4e33-88e0-392bd2f7e9c5 Germany f0fa8059-4b24-4fc3-acd6-b55a081eb083 Poland 54501ec4-bb78-409f-ad17-15a38929372c Norway

b7af7b6c-c35a-47bf-a627-29d04b33bfe1	Finland
a1ca1eb7-a326-482f-9325-ba2fe6b0ce0b	Netherlands
0dbdd6b7-bbe7-4a34-bbb7-7359d97c80fd	Germany
9089dd0c-b118-43cf-9810-54ff2181fdf1	Denmark
ef3b7ac0-edad-4d76-95e2-42a32fcd30d	Croatia
3a485796-e78a-4edb-b60e-3cfac2c1b265	Czech Republic
7d6f97fa-f16e-4d5f-b103-8d57810e5119	Poland
260f1297-852f-4e9f-9500-8a0ec4a62d5c	Netherlands
d8b99f6b-ae8-4e1d-b488-75a9fb061b7b	Netherlands
bf9ff087-da13-4e26-8b1e-8579d9b365bd	Estonia
5cdd0e75-0bc5-489d-a953-7636c6370a5e	Greece
95c47c5e-c8a5-4172-8787-b708532a0eee	Portugal
48951e9e-3a8d-4173-8121-14ce2032851a	Bulgaria
243bfa15-2e6c-4853-8ad5-0a8968e84108	Sweden
5c290af9-5be0-4719-a8aa-ae22576df85e	France
e32425fb-c0a7-42de-a0dd-e99acfd13263	Poland
3e662b2e-1821-4136-9b7a-097d546ec583	Sweden
dff23696-f5d4-409d-8f60-ab34c2a35315	Germany
b7b0f622-ad43-4c23-b7e5-126976fe2079	Germany
2f65c3a3-483d-4541-9fae-2a12004fa8d8	France
6fc8cd66-bff2-4a55-aff6-7529dde57180	Netherlands
890f26cf-24dc-4df0-ac29-628f6fc00a7f	Spain
ae91e210-d3db-49fe-a1e8-077ac9b02ded	Netherlands

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD004444_ML
Instructions et manuels	4NWD004444_ML

Environnement

Température de l'air ambiant	Storage -15...+60 °C
Informations environnementales	No declaration needed

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Finlande)	8408631
Numéro E (Norvège)	6600719
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	146 mm
Hauteur nette du produit	205 mm
Profondeur/longueur nette du produit	395 mm
Poids net du produit	8 kg

Emballage

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	236 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	297 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	496 mm

Poids brut du colis niveau 1	10.5 kg
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169262678

Technique

Puissance de sortie apparente	1000 V·A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.1 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C14
Type d'affichage	LCD
Tension d'entrée (U_{in})	230 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	2
Nombre de sorties	Connexion C13 6
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	600 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004322

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Code de classification des objets	G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 LI IEC 230V

