3 m DisplayPort och USB 5 Gbps KVM-kabel, 4K 60 Hz, universellt kompatibel DP 1.2/USB 3.0 kombikabel för KVM-switchar

Produkt ID: DU12210-KVM-CABLE



KVM-kabeln ger en tillförlitlig anslutning mellan en dator och en DisplayPort KVM-switch och stöd för USB 5 Gbps.

Förenkla kabelhanteringen genom att kombinera flera anslutningar i ett enda paket. Detta minimerar antalet enskilda kablar som behöver hanteras, vilket gör installationen snabbare och effektivare. De är perfekta för miljöer där KVM-switchar är nödvändiga, t.ex. datacenter, serverrum, Edge-nätverk och fjärradministration, och hjälper till att minska kabeltrassel och hålla arbetsytan organiserad.

Denna KVM-kabel fungerar med alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS och Linux. Det stöder också alla större hårdvaruplattformar, t.ex. Intel, AMD och Apple Silicon.

KVM-kombokabeln är kompatibel med DisplayPort 1.2 och stöder upplösningar upp till 4K vid 60 Hz, HDR10 och DisplayPort-ljud för högkvalitativ ljud- och bildupplevelse. USB 3.0 Type-A- till Type-B-kontakten ger snabba dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Anslut en dator till en DisplayPort KVM-switch med USB 5 Gbps värdportar

Funktioner

• KVM-KOMBOKABEL: Anslut en dator till en DisplayPort KVM-switch med USB 5 Gbps. Perfekt för stationära arbetsstationer och installationer där ren kabelhantering och växling mellan system är viktigt. Kompatibel med alla DP/USB 3.0 KVM

• OPTIMERAD KABELHANTERING: Den här kabeln kombinerar DisplayPort och USB 3.2 Gen 1 i en enda buntad design, vilket förenklar konfiguration och installation för en prydligare och effektivare arbetsyta.

• UNIVERSELL KOMPATIBILITET: Fungerar med alla DisplayPort KVM med USB 5 Gbps. OS-oberoende, stödjer alla operativsystem inklusive Windows, macOS, ChromeOS och Linux. Kompatibel med alla hårdvaruplattformar såsom Intel, AMD och Apple Silicon

• TEKNISKA SPECIFIKATIONER: KVM-kombokabeln är kompatibel med DisplayPort 1.2 och stöder upplösningar upp till 4K 60 Hz, HDR10 och DisplayPort-ljud. USB 3.0 Type-A- till Type-B-kontakt stöder överföringshastigheter på upp till 5 Gbps

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Våra lösningar är byggda för tillförlitlighet i Edge-implementeringar och lokala implementeringar, rigoröst labbtestade och beprövade i fält för att säkerställa sömlös integration och maximal drifttid. De stöds också av gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk

Hårdvara		
	Garantipolicy	2 Years
	Kontaktplätering	Nickel
	Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Prestanda		
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Maximal digital upplösning	4K 60Hz
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - DisplayPort
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	Connector B	1 - DisplayPort

		1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktbredd	0.8 in [20.3 mm]
	Produkthöjd	0.4 in [11.2 mm]
	Produktvikt	9.8 oz [278 g]
Förpackning		
	Paketets längd	5.4 in [13.8 cm]
	Paketets bredd	15.6 in [39.5 cm]
	Paketets höjd	2.0 in [5.1 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	15.9 oz [450.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - KVM-kabel
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.