

CARACTERISTIQUES

- 19" ; long
- Émet une lumière blanche brillante à 1560 lumens
- Driver de LED intégré
- Lentille renforcée pour une haute résistance aux fissures
- Le corps en aluminium fonctionne également comme un dissipateur thermique

Lampe de machine à LED de RS PRO, 100 → 260 V c.a., 24 W

RS code commande : 777-7965



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Cette barrette de LED fixe de RS PRO fournit un éclairage efficace, minimisant la fatigue des yeux lors de tâches à forte concentration et du travail de précision. Elles peuvent être placées sur des machines ou dans des lieux de travail pour offrir un excellent éclairage exactement là où il est nécessaire.

Caractéristiques

Type de lampe	LED
Type de lumière	Fixe linéaire
Lampe fournie	Oui
Transformateur intégré	Oui
Protection installée	Non
Interrupteur fixé	Non
Durée de vie	Jusqu'à 40 000 heures

Spécifications

Type de fiche mâle secteur	Type C - fiche européenne
Tension nominale	100 à 240 V c.a.
Puissance	24W
Indice de rendement énergétique de l'UE	A+
Nombre d'ampoules	12
Température de couleur	5000K

Spécifications mécaniques

Longueur	522mm
Longueur de câble	1,8m
Angle de faisceau	80°

Spécifications de l'environnement de

Plage de températures	-30 à 60 °C.
-----------------------	--------------

Catégorie de protection

Indice IP	IP67
-----------	------

Homologations



Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
Les déclarations	