

Presentazione

Gamma prodotto	Odace
Gamma	Odace
Tipo prodotto	Piastra centrale
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Colore	Bianco (RAL 9003)
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Applicazione prodotto	Connettore ST in fibra ottica
Tipo di connettore	SC/APC simplex
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Con viti
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Finitura superficie	Lucido
Tipo di imballo	Paint cover
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	27 mm
Peso netto	0,02 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	-5...35 °C
Norme di riferimento	EN 50377-4-1
Grado di protezione ip	IP20
Grado di protezione IK	IK04

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si

RoHS exemption information	 Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.