



SIMATIC DP，连接模块，用于 PROFINET 接口模块 ET 200 PRO；M12/7/8"，  
2x M12 和 2x 7/8"

输入电流	
来自电源电压 1L+，最大值	8 A; 无耗用电流，只有供电电流，最大 8 A
来自负载电压 2L+（空载），最大值	8 A; 无耗用电流，只有供电电流，最大 8 A
附件	
功能说明	连接模块 IM PN；2x M12 2x 7/8"，1L+ 和 2L+ 的电源供电最大为每个 8 A，内 部传输 2L+ 最大为 8 A，1L+ 最大为 5 A
属于产品	M154-4PN High Feature
尺寸	
宽度	90 mm
高度	130 mm
深度	51 mm
重量	
重量，约	540 g

上一次修改：

2024/3/12